



- 40 g/min konstant damp, 180 g dampstøt
- Vannbeholder på 180 ml
- Smart dryppstopp
- Keramisk strykesåle

GC2676/20

Enkelt og effektivt dampstrykejern

som gjør strykingen enklere

Dette dampstrykejernet gjør strykingen enkel og rask. Den korte oppvarmingstiden og konstante damputslippet, sammen med den klebefire strykesålen som gir enda bedre gli over plagget – gjør dette dampstrykejernet perfekt for deg som vil ha et raskt og godt resultat!

Fordeler

Rask stryking

- 2400 W for rask oppvarming på 30 sekunder
- 180 g/min dampstøt for vanskelige skrukker
- Konstant damputslipp på 40 g/min
- Ekstra stor åpning for rask påfylling og tømming av vann
- Tupp for å komme til vanskelige områder

Enkel stryking

- Automatisk sikkerhetsutkobling når du går fra strykejernet
- Holdbar keramisk strykesåle som glir lett over alle tekstiler

- Dryppstoppsystemet sørger for at klærne ikke får våte flekker når du stryker
- Vannbeholder på 300 ml
- Enkel ledningskveiling med klemme for rask og ryddig oppbevaring

Langvarig ytelse

- Avkalkingssystem for langvarig dampytelse

PHILIPS

Funksjoner

Varmes opp raskt med 2400 W



Med rask oppvarming på 30 sekunder kommer du fort i gang.

180 g/min dampstøt



Bruk dampstøt på 180 g/min når du vil fjerne ekstra vanskelige skrukker

Konstant damputslipp på 40 g/min



Konstant damputslipp på 40 g/min for effektiv skrukkefjerning

Ekstra stor påfyllingsåpning for vann



En ekstra stor åpning på vannbeholderen sørger for rask påfylling og tømming.

Tupp for vanskelige områder



Tuppen gjør det enklere å stryke med presisjon og komme til vanskelige områder, som rundt knapper og mellom folder.

Automatisk avslåing



Strykejernet slår seg av hvis du lar det stå stille. Når det står i oppreist stilling, slår det seg av automatisk etter åtte minutter. Ligger det flatt, slår det seg av etter å ha stått stille i 30 sekunder.

Glir lett over alle tekstiler



Den holdbare keramiske strykesålen glir lett på alle strykable plagg. Den har et ripesikkert slippbelegg og er enkel å holde ren.

Dryppstoppsystem



Takket være dryppstoppsystemet kan du stryke delikate plagg på lav temperatur, uten å bekymre deg for våte flekker fra vanndråper.

Vannbeholder på 300 ml



Den store vannbeholderen på 300 ml gjør at du kan stryke flere klær på en økt, uten å fylle på vann.

Ledningskveiling med klemme



Ledningen kan enkelt kveiles opp rundt basen til strykejernet og holdes på plass med en klemme for ryddig oppbevaring.

Enkel avkalking



Dette strykejernet brukes med vanlig vann fra springen. Kalkrensfunksjonen er en innebygd rengjøringsfunksjon som fjerner kalkdannelse eller kalkavleiringer og opprettholder maksimal ytelse.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp	40 g/min
Drift	2400 W
Dampstøt	180 g
Ulike dampnivåer	Ja
Vertikal damp	Ja
Vannspray	Ja
Oppvarmingstid	30 sek

Lett å bruke

Navn på strykesåle	Keramikk
Kapasitet for vann-tank	300 ml
Ledningsfrihet (dreier)	360 graders ledningsfrihet
Lengde på nettleiding	2 m
Presisjonsdampspiss	Ja
Egnet til vann fra springen	Ja
Dryppstopp	Ja
Ekstra stort påfyllingshull	Ja
Slår seg automatisk av	Ja

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring	Selvrensende
-------------------------	--------------

Lagring

Ledningsoppbevaring	Ledningsklemme
---------------------	----------------

Størrelse og vekt

Vekt på strykejern	1,150 kg
--------------------	----------

Garanti

To års verdensomspennende garanti	Ja
-----------------------------------	----

Grønn effektivitet

Energisparingsmodus	Ja
Brukerhåndbok	100 % resirkulert papir

Mål, emballasje

Høyde	16,00 cm
Bredde	31,50 cm
Dybde	14,00 cm
Nettovekt	1,16 kg
Bruttovekt	1,40 kg
EAN	08710103858966
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert systemkode	851640

Ytre eske

Lengde	43,00 cm
Bredde	32,50 cm
Høyde	34,00 cm
Bruttovekt	8,94 kg
EAN	18710103858963
Antall emballasjer	6



data kan endres
2019, Juli 6

Version: 9.0.1
EAN: 08710103858966

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com