

PHILIPS

Stoomstrijkijzer

30 g/min. stoom; stoomstoot van 90 g

SteamGlide-zoolplaat

Antikalk-

2000 watt



GC2820



Optimale prestaties, elke dag opnieuw Strijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat

Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Het zeer duurzame Philips-strijkijzer GC2820/02 met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, 2000 W voor een continue hoge stoomproductie en antikalktabletten biedt pas echt waar voor uw geld!

Soepel glijden over alle stoffen

- De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

Eenvoudig kreukels verwijderen

- Stoomstoot tot 90 g voor de meest hardnekkige kreuken
- Continue stoom tot 30 g/min voor gladdere strijkresultaten
- Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken

Krachtige prestaties

- 2000 watt voor constante hoge stoomproductie

Langere levensduur

- Antikalktabletten breken kalk af zodat u de kalk gemakkelijk wegspoelt
- Calc-Clean-schuif om kalk eenvoudig uit uw strijkijzer te verwijderen

Comfortabel strijken

- Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Kenmerken

SteamGlide-zoolplaat




De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Antikalktabletten

Na verloop van tijd vormt er zich kalkaanslag in het strijkijzer. Dit tablet breekt de kalk af in kleinere deeltjes zodat u het strijkijzer eenvoudig kunt reinigen. We raden u aan om dit eens per maand te doen.

Verticale stoom



Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken.

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: SteamGlide
Continue stoomproductie: 30 g/min
Stoomstoot: 90 g
Verticaal stomen
Variabele stoominstellingen
Spray
Vermogen: 2000 W

Comfortabel strijken

Snoerlengte: 1,8 m

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 300 ml
Druppelstop
Netsnoerlengte: 2 m
Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer):
Snoer voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden)

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater
Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean

Technische specificaties

Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg
Afmetingen van het product: 29,5 x 11,6 x 19,5 cm
Voltage: 220 - 240 volt

