

# PHILIPS

## Fer vapeur

### PowerLife

2 000 W

Débit vapeur 30 g/min



GC2910/02



## Conçu pour une utilisation prolongée

### Fer avec semelle SteamGlide

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide produisant un haut débit vapeur continu et son système anticalcaire facile à utiliser, ce fer vapeur Philips pratique vous offre un excellent rapport qualité-prix !

#### Élimination aisée des faux plis

- Effet pressing jusqu'à 90 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces
- Débit vapeur jusqu'à 30 g/min pour l'élimination des faux plis

#### Performances exceptionnelles

- Puissance de 2 000 W pour un haut débit vapeur continu

#### Glisse facile sur tous les tissus

- SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

#### Durée de vie prolongée

- Glissière anticalcaire pour évacuer facilement les résidus de calcaire

#### Protège vos vêtements

- Système antigoutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

## Points forts

### 2 000 watts

**2000 W**  
**max**

Puissance de 2 000 W pour un haut débit vapeur continu.

### Débit vapeur jusqu'à 30 g/min



Débit vapeur continu jusqu'à 30 g/min pour favoriser l'élimination des faux plis.

### Effet pressing jusqu'à 90 g



L'effet pressing 90 g de ce fer vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.

### Semelle SteamGlide



La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

### Glissière anticalcaire



Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet ordinaire. La glissière anticalcaire permet d'évacuer facilement les résidus de calcaire du fer. Utilisez cette fonction de détartrage une fois par mois pour que votre fer vapeur Philips continue à fonctionner de façon optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.

### Système antigoutte



Le système antigoutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.

## Caractéristiques

### Élimination des faux plis facilitée

Semelle: SteamGlide  
Vapeur réglable  
Spray

### Facile à utiliser

Capacité du réservoir d'eau: 300 ml  
Système stop-gouttes  
Rotation du cordon: Rotation du cordon à 360°  
Longueur du cordon d'alimentation: 2 m

### Système anticalcaire

Eau du robinet utilisable  
Solution anticalcaire: Auto-nettoyant

### Spécificités techniques

Puissance, monde: 2 000 W  
Tension: 220-240 V

### Poids et dimensions

Dimensions du produit: 29,5 x 11,6 x 19,5  
Poids du produit: 1,2 kg

### Élimination des faux plis

Débit vapeur continu: Jusqu'à 30 g/min  
Effet pressing: Jusqu'à 90 g/min

