

PHILIPS

Ferro a vapor

PowerLife

Vapor 35 g/min.; jacto de vapor
100 g

Base do ferro SteamGlide

Anticalcário

2100 Watts



GC2910/20



Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

Ferro com base SteamGlide

Para óptimos resultados dia após dia, procura um ferro que nunca o desaponte. Com a sua nova base SteamGlide, uma saída de vapor elevada e constante e a sua descalcificação fácil de utilizar, este prático ferro a vapor Philips proporciona-lhe uma relação qualidade/preço duradoura!

Remove facilmente os vincos

- Jacto de vapor de 100 g para remover facilmente os vincos persistentes
- Saída de vapor contínuo até 35 g/min

Desempenho potente

- Saída de vapor elevada e constante

Desliza facilmente em todos os tecidos

- A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

Longa duração

- Botão Calc clean para a fácil remoção do calcário

Protege as suas roupas

- O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

Destques

2100 Watt

2100 W
max

2100 W para uma saída de vapor elevada e constante.

Saída de vapor até 35 g/min.



A saída de vapor contínuo até 35 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Jacto de vapor até 100 g



Jacto de vapor até 100 g para remoção rápida mesmo dos vincos mais difíceis.

Base do ferro SteamGlide



A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

Botão calc clean



Este ferro a vapor pode ser utilizado com água canalizada normal e o botão Calc Clean facilita a remoção de qualquer acumulação de calcário do seu ferro. Para manter o desempenho do seu ferro a vapor da Philips, deve utilizar esta função de limpeza do calcário uma vez por mês, se estiver a utilizar água canalizada normal.

Sistema anti-pingos



O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.

Especificações

Remoção de vincos rápida e potente

Base: SteamGlide
Várias posições de vapor
Borrifador

Engomar confortável

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Fácil de usar

Capacidade do depósito da água: 300 ml
Sistema anti-pingos
Liberdade de movimentos do cabo (rotativo):
Mobilidade do fio de 360 graus
Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m fora da Europa, 1,9 m dentro da Europa

Gestão do calcário

Adequado água da torneira
Solução de limpeza do calcário: Auto-limpeza

Especificações técnicas

Alimentação, global: 2100 W
Voltagem: 220-240 V

Peso e dimensões

Dimensões do produto: 29,5 x 11,6 x 19,5
Peso do produto: 1,2 kg

Remoção de vincos

Vapor contínuo: Até 35 g/min
Jacto de super vapor: Até 100 g/min

