



飞利浦 PowerLife
具有 SteamGlide 超级蒸汽
顺滑底板的蒸汽电熨斗

2000 瓦
30 克 / 分钟蒸汽



GC2910/27

性能卓越，经久耐用

熨斗采用 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

若想要获得持久出色的熨烫效果，您需要一款决不让您失望的熨斗。凭借全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量，以及方便的水垢分解片，这款实用的飞利浦蒸汽电熨斗拥有超高性价比，经得起时间的考验！

轻松除皱

- 最高 90 克蒸汽束喷射，可去除顽固的褶皱
- 最高 30 克 / 分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

性能出众

- 2000 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射

在各种可熨面料上顺畅滑动

- SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

经久耐用

- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

保护您的衣物

- 防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净

PHILIPS

蒸汽电熨斗
2000 瓦, 30 克 / 分钟蒸汽

产品亮点

2000 瓦

2000 W max

2000 瓦, 可提供持久强劲的蒸汽喷射。

蒸汽输出最高可达 30 克 / 分钟



最高 30 克 / 分钟的持续蒸汽输出, 去皱效果更佳。

最高 90 克蒸汽束喷射



熨斗具有 90 克蒸汽束喷射, 轻松去除顽固皱褶。

SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板



SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是您的蒸汽电熨斗最高端的飞利浦底板。它具有出众的防刮擦性能, 滑动顺畅并且方便清洁。

除垢滑块



此除垢滑块可轻松地将水垢清离熨斗。每月使用除垢功能可保证飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

防滴漏系统



飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料, 而无需担心水滴留下水渍。

GC2910/27

规格

除皱迅速强效

- 底板: SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
- 可调蒸汽量设置
- 喷雾功能

易于使用

- 水箱容量: 300 毫升
- 防滴漏功能
- 灵活线缆 (旋转式): 360 度灵活线缆
- 电源线长度: 2 米

除水垢系统

- 适合使用自来水
- 除水垢溶液: 自行清洗

技术规格

- 功率 (全球): 2000 瓦
- 电压: 220-240 伏

重量和尺寸

- 产品尺寸: 29.5 x 11.6 x 19.5
- 产品重量: 1.2 千克

轻松除皱

- 持续蒸汽: 最高可达 30 克 / 分钟
- 蒸汽束喷射: 最高可达 90 克 / 分钟



发行日期 2018-03-23

版本: 5.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com