



飞利浦 PowerLife
具有 SteamGlide 超级蒸
汽顺滑底板的蒸汽电熨
斗

2100 瓦
35 克 / 分钟蒸汽
95 克蒸汽束喷射



GC2920/02

性能卓越，经久耐用

熨斗采用 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

日复一日，若想始终获得出色的熨烫效果，您需要一款决不让您失望的熨斗。凭借全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量，以及方便的水垢分解片，这款实用的飞利浦蒸汽电熨斗的高性价比经得起时间考验！

轻松除皱

- 高达 35 克 / 分钟的持续蒸汽输出
- 最高 95 克强劲蒸汽束喷射，可去除顽固褶皱
- 垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

性能出众

- 持久强劲的蒸汽喷射

在各种可熨面料上顺畅滑动

- SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

经久耐用

- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢
- 除水垢片可将水垢打碎，从而轻易地冲走水垢

PHILIPS

蒸汽电熨斗

2100 瓦, 35 克 / 分钟蒸汽, 95 克蒸汽束喷射

GC2920/02

产品亮点

2100 瓦功率

**2100 W
max**

2100 瓦功率, 可提供持久强劲的蒸汽输出。

最高 35 克 / 分钟的蒸汽输出




最高 35 克 / 分钟的持续蒸汽输出可提供最优蒸汽量, 高效去除褶皱。

最高 95 克强劲蒸汽束喷射



最高 95 克强劲蒸汽束喷射, 可去除顽固褶皱

垂直蒸汽



这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能, 可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板



SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是您的蒸汽电熨斗最高端的飞利浦底板。它具有出众的防刮擦性能, 滑动顺畅并且方便清洁。

除垢滑块



此除垢滑块可轻松地将水垢清离熨斗。每月使用除垢功能可保证飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

除水垢片

**Calc
buster
pill**

随着时间的推移, 水垢会在熨斗内积聚。此除水垢片会将水垢分解成小块, 因此清洁熨斗非常简单。此清洁操作需要每个月进行一次。

规格

除皱迅速强效

- 底板: SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
- 垂直蒸汽
- 可调蒸汽量设置
- 喷雾功能

易于使用

- 水箱容量: 300 毫升
- 防滴漏功能
- 灵活线缆 (旋转式): 360 度灵活线缆
- 电源线长度: 2 米

除水垢系统

- 适合使用自来水
- 除水垢溶液: 双重活性除垢

技术规格

- 功率 (中国): 1850 瓦
- 功率 (全球): 2100 瓦
- 电压: 220-240 伏

重量和尺寸

- 产品尺寸: 29.5 x 11.6 x 19.5
- 产品重量: 1.2 千克

轻松除皱

- 持续蒸汽: 最高可达 35 克 / 分钟
- 蒸汽束喷射: 最高可达 95 克 / 分钟



发行日期 2018-03-23

版本: 17.0.3

EAN: 08 71010 35536 70

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com