



Philips PowerLife
Stoomstrijkijzer met
SteamGlide-zoolplaat en
dubbelactief
antikalksysteem

2200 W

35 g/min stoom
110 g stoomstoot



GC2930/02

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

Met SteamGlide-zoolplaat

Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit praktische en zeer duurzame strijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, constante hoge stoomproductie en de mogelijkheid om kalkaanslag tegen te gaan met antikalktabletten biedt pas echt waar voor uw geld!

Eenvoudig kreuken verwijderen

- Continue stoomproductie tot 35 g/min.
- Stoomstoot van 110 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken
- Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken

Krachtige prestaties

- 2200 watt voor constante hoge stoomproductie

Soepel glijden over alle stoffen

- De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

Langere levensduur

- Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

PHILIPS

Kenmerken

2200 watt

2200 W
max

2200 watt voor constante hoge stoomproductie

Stoomproductie tot 35 g/min.



Continue stoomproductie tot 35 g/min. geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Stoomstoot tot 110 g




Een stoomstoot van maar liefst 110 g helpt zelfs de meest hardnekkige kreuken te verwijderen

SteamGlide-zoolplaat



De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Verticale stoom



**Vertical
shot of steam**

Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken.

Dubbelactief antikalksysteem



**Double
active calc**

Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: SteamGlide
- Verticale stoom
- Variabele stoominstellingen
- Spray

Eenvoudig te gebruiken

- Capaciteit waterreservoir: 300 ml
- Druppelstop
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden)
- Extra stabiliteit: Rubberen bumper
- Snoerlengte: 2 m

Ontkalkingsfunctie

- Geschikt voor kraanwater
- Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean

Technische specificaties

- Vermogen wereldwijd: 2200 W
- Voltage: 220 - 240 V

Gewicht en afmetingen

- Productafmetingen: 29,5 x 11,6 x 19,5
- Gewicht: 1,2 kg

Kreuken verwijderen

- Continue stoom: Tot 35 g/min



Publicatiedatum
2018-03-23

Versie: 16.1.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com