

PHILIPS

蒸汽电熨斗

PowerLife

1470 瓦

20 克/分钟蒸汽

90 克蒸汽束喷射



GC2930/12



性能卓越，经久耐用

熨斗采用 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

若想要获得持久出色的熨烫效果，您需要一款决不让您失望的熨斗。凭借全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板，2200 瓦功率带来的持久高蒸汽输出量，以及方便的水垢分解片，这款实用的飞利浦蒸汽电熨斗拥有超高性价比，经得起时间的考验！

轻松除皱

- 最高 20 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳
- 最高 90 克蒸汽束喷射，可去除顽固的皱褶
- 垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

性能出众

- 1470 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射

在各种可熨面料上顺畅滑动

- SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

经久耐用

- 双效活性除垢装置，可有效防止水垢的形成

产品亮点

1470 瓦

1470W
max

1470 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射。

最高 90 克蒸汽束喷射




熨斗具有 90 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固褶皱。

SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板



SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是您的蒸汽电熨斗最高端的飞利浦底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且方便清洁。

垂直蒸汽



Vertical
shot of steam

这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

双效活性除垢装置



Double
active calc

飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。

除皱迅速强效

底板: SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
垂直蒸汽
可调蒸汽量设置
喷雾功能

易于使用

水箱容量: 300 毫升
防滴漏功能
灵活线缆 (旋转式): 360 度灵活线缆
额外稳定性: 橡胶缓冲装置
电源线长度: 2 米

除水垢系统

适合使用自来水
除水垢溶液: 双重活性除垢

技术规格

功率 (全球): 1470 瓦
电压: 127 伏

重量和尺寸

产品尺寸: 29.5 x 11.6 x 19.5
产品重量: 1.2 千克

轻松除皱

持续蒸汽: 最高可达 20 克/分钟
蒸汽束喷射: 最高可达 90 克/分钟

