



飞利浦
蒸汽电熨斗具有
SteamGlide 超级蒸汽顺滑
底板和安全自动关熄

2200 瓦
35 克 / 分钟蒸汽
110 克蒸汽束喷射



GC2960/02

性能卓越，经久耐用

熨斗采用 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

日复一日，若想始终获得出色的熨烫效果，您需要一款决不让您失望的熨斗。凭借全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量，以及方便的水垢分解片，这款实用的飞利浦蒸汽电熨斗的高性价比经得起时间考验！

轻松除皱

- 高达 35 克 / 分钟的持续蒸汽输出
- 110 克蒸汽喷射，轻松去除顽固褶皱
- 垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

性能出众

- 2200 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射

在各种可熨面料上顺畅滑动

- SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

经久耐用

- 双效活性除垢装置，可有效防止水垢的形成

安全熨烫

- 自动关熄，安全节能

PHILIPS

产品亮点

2200 瓦

**2200 W
max**

2200 瓦, 可提供持久强劲的蒸汽喷射

最高 35 克 / 分钟的蒸汽输出




最高 35 克 / 分钟的持续蒸汽输出可提供最优蒸汽量, 高效去除褶皱。

高达 110 克的蒸汽喷射



熨斗具有 110 克蒸汽束喷射, 轻松去除顽固褶皱。

垂直蒸汽



**Vertical
shot of steam**

这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能, 可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板



SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是您的蒸汽电熨斗最高端的飞利浦底板。它具有出众的防刮擦性能, 滑动顺畅并且方便清洁。

双效活性除垢装置



**Double
active calc**

飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能, 有效防止水垢聚积。

安全自动关熄



如果 5 分钟没有使用, 安全自动关熄功能将自动关闭产品, 以节能。

规格

除皱迅速强效

- 底板: SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
- 垂直蒸汽
- 可调蒸汽量设置
- 喷雾功能

易于使用

- 水箱容量: 300 毫升
- 防滴漏功能
- 安全自动关熄
- 灵活线缆 (旋转式): 360 度灵活线缆
- 额外稳定性: 橡胶缓冲装置
- 电源线长度: 2 米

除水垢系统

- 适合使用自来水
- 除水垢溶液: 双重活性除垢

技术规格

- 功率 (全球): 2200 瓦
- 电压: 220-240 伏

重量和尺寸

- 产品尺寸: 29.5 x 11.6 x 19.5
- 产品重量: 1.2 千克

轻松除皱

- 持续蒸汽: 最高可达 35 克 / 分钟
- 蒸汽束喷射: 最高可达 110 克 / 分钟



发行日期 2018-08-03

版本: 19.1.1

EAN: 08 71010 35537 79

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com