

PHILIPS

蒸汽电熨斗

1100 瓦

20 克/分钟蒸汽

110 克蒸汽束喷射



GC2960/12



性能卓越，经久耐用

熨斗采用 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

若想要获得持久出色的熨烫效果，您需要一款决不让您失望的熨斗。凭借全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量，以及方便的水垢分解片，这款实用的飞利浦蒸汽电熨斗拥有超高性价比，经得起时间的考验！

轻松除皱

- 最高 20 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳
- 垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件
- 110 克蒸汽喷射，轻松去除顽固褶皱

性能出众

- 1100 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射

在各种可熨面料上顺畅滑动

- SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

经久耐用

- 除水垢片可将水垢打碎，从而轻易地冲走水垢
- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

安全熨烫

- 熨斗在无人看管时会自动关闭

产品亮点

最高 20 克/分钟的持续蒸汽输出




最高 20 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。

SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板



SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是您的蒸汽电熨斗最高端的飞利浦底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且方便清洁。

垂直蒸汽



这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

1100 瓦



1100 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射。

除水垢片

Calc buster pill

随着时间的推移，水垢会在熨斗内积聚。此除水垢片会将水垢分解成小块，因此清洁熨斗非常简单。此清洁操作需要每个月进行一次。

除垢滑块




此除垢滑块可轻松地将水垢清离熨斗。每月使用除垢功能可保证飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

安全自动关熄



熨斗在无人看管时会自动关闭。如果将其放置在搁架上，会在 8 分钟后关闭。如果将其水平放置或侧放，会在 30 秒后关闭。

高达 110 克的蒸汽喷射



熨斗具有 110 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶。

规格

除皱迅速强效

底板: SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
垂直蒸汽
可调蒸汽量设置
喷雾功能

易于使用

水箱容量: 300 毫升
防滴漏功能
安全自动关熄

灵活线缆 (旋转式): 360 度灵活线缆
额外稳定性: 橡胶缓冲装置
电源线长度: 2 米

除水垢系统

适合使用自来水
除水垢溶液: 双重活性除垢

技术规格

功率 (全球): 1470 瓦
电压: 127 伏

重量和尺寸

产品尺寸: 29.5 x 11.6 x 19.5
产品重量: 1.2 千克

轻松除皱

持续蒸汽: 最高可达 20 克/分钟
蒸汽束喷射: 最高可达 95 克/分钟

