



飞利浦 PowerLife  
蒸汽电熨斗具有  
SteamGlide 超级蒸汽顺滑  
底板和安全自动关熄

**2200 瓦**  
35 克 / 分钟蒸汽  
110 克蒸汽束喷射



**GC2960/27**

## 性能卓越，经久耐用

熨斗采用 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

日复一日，若想始终获得出色的熨烫效果，您需要一款决不让您失望的熨斗。凭借全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量，以及方便的水垢分解片，这款实用的飞利浦蒸汽电熨斗的高性价比经得起时间考验！

### 轻松除皱

- 高达 35 克 / 分钟的持续蒸汽输出
- 110 克蒸汽喷射，轻松去除顽固褶皱
- 垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

### 性能出众

- 2200 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射

### 在各种可熨面料上顺畅滑动

- SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

### 经久耐用

- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢
- 除水垢片可将水垢打碎，从而轻易地冲走水垢

### 安全熨烫

- 自动关熄，安全节能

# PHILIPS

蒸汽电熨斗  
2200 瓦, 35 克 / 分钟蒸汽, 110 克蒸汽束喷射

GC2960/27

## 产品亮点

2200 瓦

**2200 W  
max**

2200 瓦, 可提供持久强劲的蒸汽喷射

最高 35 克 / 分钟的蒸汽输出




最高 35 克 / 分钟的持续蒸汽输出可提供最优蒸汽量, 高效去除褶皱。

高达 110 克的蒸汽喷射



熨斗具有 110 克蒸汽束喷射, 轻松去除顽固褶皱。

垂直蒸汽



这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能, 可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板



SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是您的蒸汽电熨斗最高端的飞利浦底板。它具有出众的防刮擦性能, 滑动顺畅并且方便清洁。

除垢滑块



此除垢滑块可轻松地将水垢清离熨斗。每月使用除垢功能可保证飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

安全自动关熄



如果 5 分钟没有使用, 安全自动关熄功能将自动关闭产品, 以节能。

除水垢片

**Calc  
buster  
pill**

随着时间的推移, 水垢会在熨斗内积聚。此除水垢片会将水垢分解成小块, 因此清洁熨斗非常简单。此清洁操作需要每个月进行一次。

# 规格

## 除皱迅速强效

- 底板: SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
- 垂直蒸汽
- 可调蒸汽量设置
- 喷雾功能

## 易于使用

- 水箱容量: 300 毫升
- 防滴漏功能
- 安全自动关熄
- 灵活线缆 (旋转式): 360 度灵活线缆
- 额外稳定性: 橡胶缓冲装置
- 电源线长度: 2 米

## 除水垢系统

- 适合使用自来水
- 除水垢溶液: 双重活性除垢

## 技术规格

- 功率 (全球): 2200 瓦
- 电压: 220-240 伏

## 重量和尺寸

- 产品尺寸: 29.5 x 11.6 x 19.5
- 产品重量: 1.2 千克

## 轻松除皱

- 持续蒸汽: 最高可达 35 克 / 分钟
- 蒸汽束喷射: 最高可达 110 克 / 分钟



发行日期 2018-03-23

版本: 3.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)