

PHILIPS

Ατμοσίδερο

PowerLife Plus

Παροχή ατμού 35 γρ./λεπτό, βολή 130 γρ.

Πλάκα SteamGlide

Σύστημα προστασίας από άλατα

2300 Watt

GC2982/30



Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

Χάρη στη νέα πλάκα SteamGlide, τη συνεχή υψηλή παροχή ατμού, την εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων για ατμό μεγάλης διάρκειας και την εξαιρετικά σταθερή βάση, το ατμοσίδερο Philips PowerLife Plus εγγυάται τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα και δεν σας απογοητεύει ποτέ.

Γρήγορη και πανίσχυρη απόδοση

- Συνεχής παροχή ατμού μέχρι 35 γρ./λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων
- Βολή ατμού 130 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

- Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Ασφαλές σιδέρωμα

- Λειτουργία καθαρισμού αλάτων για εύκολη αφαίρεση των αλάτων από το σίδερό σας
- Ανθεκτική βάση για μεγαλύτερη σταθερότητα
- Διακοπή σταξίματος, για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Ισχυρή απόδοση

- Ισχυρή παροχή ατμού για γρήγορο σιδέρωμα



asimpleswitch.com

Χαρακτηριστικά

Παροχή ατμού έως 35 γρ./λεπτό



Συνεχής παροχή ατμού μέχρι 35 γρ./λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων.

Βολή ατμού έως 130 γρ.



Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο ατμό και επίμονες τσακίσεις.

Πλάκα SteamGlide

Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδηρό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.

Λειτουργία καθαρισμού αλάτων



Αυτό το ατμοσίδηρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κανονικό νερό βρύσης, ενώ χάρη στη λειτουργία καθαρισμού αλάτων μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα

τα τυχόν συσσωρευμένα αλάτα. Αν χρησιμοποιείτε κανονικό νερό βρύσης, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία καθαρισμού αλάτων μία φορά το μήνα, ώστε να διατηρήσετε την απόδοση του ατμοσίδερου Philips.

Ανθεκτική βάση

Αυτό το σίδερο έχει μεγάλη, ειδικά σχεδιασμένη βάση, για μεγαλύτερη σταθερότητα όταν τοποθετείται σε κάθετη θέση.

Σύστημα διακοπής σταξίματος



Το σύστημα drip-stop του ατμοσίδερου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.

2300 Watt



Αυτό το ισχυρό σίδερο προθερμαίνεται γρήγορα και διατηρεί τη θερμοκρασία σταθερή κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, διευκολύνοντας τη σωστή αφαίρεση των τσακίσεων.

Προδιαγραφές

Εύκολη χρήση

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2 μ.
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 300 ml
Drip Stop
Ονομασία πλάκας: SteamGlide

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: 35 γρ./λεπτό
Ρεύμα: 2300 W
Βολή ατμού: 130 γρ.
Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.
Ψεκασμός νερού

Οικολογική αποδοτικότητα

Εξοικονόμηση ενέργειας*: 20 %



asimpleswitch.com

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές CO₂. Πώς; Προσφέρουν σημαντική περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips: ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου αξιοπιστία.

* Έως 20% εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του IEC 603311, σε σύγκριση με το RI3320 στη μέγιστη ρύθμιση