

# PHILIPS

## 蒸汽电熨斗

### PowerLife Plus

40 克/分钟蒸汽输出；150 克蒸汽束喷射

SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

防水垢

2400 瓦

GC2988/20



## 性能卓越，经久耐用

飞利浦 PowerLife Plus 蒸汽电熨斗具有全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量、确保持久蒸汽性能的简易除垢系统以及超稳固搁架，每天均可带来出色的熨烫效果，决不让您失望。

### 快速加热的强大性能

- 2400 瓦，快速加热
- 最高 40 克/分钟的蒸汽输出，去皱效果更佳
- 150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶

### 在各种可熨面料上顺畅滑动

- SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

### 安全熨烫

- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢
- 坚实耐用的搁架，增强稳定性
- 防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净
- 熨斗在无人看管时会自动关闭

# 产品亮点

## 2400 瓦，快速加热



2400 瓦可实现快速加热，带来强大的性能

## 蒸汽输出可达 40 克/分钟



最高 40 克/分钟的持续蒸汽输出可提供最合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。

## 最高 150 克蒸汽束喷射



熨斗具有 150 克蒸汽束喷射，可轻松去除顽固褶皱。

## SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板



SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是您的蒸汽电熨斗最高端的飞利浦底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且方便清洁。

## 除垢滑块



此除垢滑块可轻松地在水垢清理熨斗。每月使用除垢功能可保证飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

## 防滴漏系统



飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。

## 坚实耐用的搁架

该熨斗具有专门设计的超大搁架，垂直放置时可获得更大稳定性。

## 安全自动关熄



熨斗在无人看管时会自动关闭。如果将其放置在搁架上，会在 8 分钟后关闭。如果将其水平放置或侧放，会在 30 秒后关闭。

# 规格

## 除水垢系统

除水垢溶液: 除垢滑块

## 易于使用

防滴漏功能  
电源线长度: 2 米  
水箱容量: 300 毫升  
注水和倒水: 大注水孔  
安全自动关熄

## 除皱迅速强效

持续蒸汽输出: 40 克/分钟  
功率: 2400 瓦  
底板: SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板  
喷雾功能  
蒸汽束喷射: 150 克  
垂直蒸汽熨烫

## 可持续发展

节能\*: 20 %

