



#### Ferro da stiro

- 2300 W
- 40 g/min di vapore continuo
- Colpo di vapore da 150 g
- Piastra SteamGlide

GC2992/70

## Creato per garantire ottime prestazioni, giorno dopo giorno

Durata fino a 4 volte maggiore con la piastra SteamGlide\*

Per risultati ottimali, giorno dopo giorno, hai bisogno di un ferro affidabile. Grazie alla piastra SteamGlide antigraffio, al getto continuo di vapore e alla funzione Calc-clean integrata, questo ferro da stiro di alta qualità consente prestazioni durature.

### Vantaggi

#### Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

- 2300 W per un riscaldamento rapido
- Il colpo di vapore fino a 150 g elimina facilmente anche le pieghe più ostinate
- Vapore fino a 40 g/min per prestazioni efficaci e costanti nel tempo
- Stiratura verticale per i tessuti appesi

#### Prestazioni durature

- Piastra SteamGlide, per una maggiore scorrevolezza e resistenza ai graffi

- Cursore integrato Calc-clean, per un'erogazione di vapore a lunga durata
- Cavo testato per extra durata e sicurezza

#### Stiratura comoda

- Il sistema antigocciolamento evita che gli indumenti si macchino durante la stiratura
- Comoda impugnatura ruvida per la massima semplicità di utilizzo

# PHILIPS

## Caratteristiche

2300 W per un riscaldamento rapido



Offre un riscaldamento rapido e prestazioni straordinarie.

Colpo di vapore fino a 150 g



Penetra più a fondo nei tessuti per eliminare facilmente anche le pieghe più ostinate.

Vapore continuo fino a 40 g/min



Erogazione di vapore potente ed uniforme per rimuovere le pieghe più velocemente

Vapore verticale



La funzione del vapore verticale ti permette di rinfrescare gli indumenti direttamente sulla stampella e di rimuovere le pieghe dalle tende appese. Nessuna asse da stiro richiesta.

Piastra SteamGlide



La nostra esclusiva piastra SteamGlide scorre senza problemi su qualsiasi tessuto. Un robusto rivestimento a 5 strati, inclusa una base anticorrosione, garantisce una durata maggiore. Antiaderente, resistente ai graffi e facile da pulire.

Funzione integrata Calc-clean



Questo ferro funziona con normale acqua di rubinetto. Calc-Clean è una funzione di pulizia integrata per rimuovere il calcare e mantenere prestazioni ottimali.

Qualità testata del cavo



I cavi di tutti i nostri ferri da stiro sono rigorosamente testati per garantire la massima sicurezza e durata.

Niente più sgocciolamento



Il nostro sistema antigocciolamento consente di stirare tessuti delicati a basse temperature in tutta tranquillità. Non c'è più bisogno di preoccuparsi delle goccioline d'acqua che macchiano gli indumenti.

Impugnatura comoda



La comoda impugnatura ruvida è ergonomica, così è possibile tenere il ferro senza che scivoli via.

## Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

### Rimozione veloce delle pieghe

Spruzzo d'acqua	Si
Vapore continuo	40 g/min
Assorbimento	2300 W
Colpo di vapore	150 g

### Semplicità d'uso

Capacità serbatoio acqua estraibile	320 ml
Sistema antigoccia	Si
Appoggio ultrastabile	Si
Può contenere acqua di rubinetto	Si
Apertura di riempimento extra large	Si
Nome piastra	SteamGlide

### Gestione del calcare

Rimozione del calcare e pulizia	Funzione integrata Calc-clean
---------------------------------	-------------------------------

### Dimensioni e peso

Dimensioni della confezione (L x A x P)	33,2 x 16,7 x 13,7 cm
Dimensioni del prodotto (L x A x P)	31,2 x 14,7 x 12,7 cm
Peso del ferro	1,255 Kg

### Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni	Si
-----------------------------------	----

### Efficienza ecologica

Manuale di istruzioni	Carta riciclata al 100%
-----------------------	-------------------------

### Dimensioni dell'imballo

Altezza	16,70 cm
Larghezza	33,20 cm
Profondità	13,70 cm
Peso netto	1,28 Kg
Peso lordo	1,49 Kg
EAN	08710103841944
Numero di prodotti inclusi	1
Paese di origine	ID
Codice del sistema armonizzato	851640

### Scatola esterna

Lunghezza	34,40 cm
Larghezza	42,10 cm
Altezza	34,60 cm
Peso lordo	9,50 Kg
EAN	18710103841941
Numero di confezioni consumatori	6

\* Testata rispetto a piastra Philips antiaderente



Dati soggetti a modifiche  
2019, Luglio 6

Version: 13.0.1  
EAN: 08710103841944

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

[www.philips.com](http://www.philips.com)