

# PHILIPS

## Höyrysilitysrauta

### PowerLife

2400 W

40 g/min, jatkuva  
höyryntuotto

Lisähöyry 160 g

SteamGlide-pohja



GC2997/40



## Varmaa toimintaa päivästä toiseen

SteamGlide-pohja\* takaa nelinkertaisen käyttöiän

Valitse silitysrauta, joka ei petä. Uusi naarmuuntumaton SteamGlide-pohja, jatkuvan ja korkean höyryntuoton takaava teho ja integroitu kalkinpoisto tekevät tästä käytännöllisestä silitysraudasta kestävän valinnan.

#### Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

- 2400 W, lämpenee nopeasti
- Jopa 160 gramman lisähöyry poistaa sitkeät rypyt
- Höyryntuotto enintään 40 g/min takaa vakaan suorituskyvyn
- Pystyhöyrytys riippuville tekstiileille

#### Kestävää suorituskykyä

- SteamGlide-pohja liukuu upeasti eikä naarmuunnu
- Sisäinen kalkinpoisto takaa pitkäkestoisen höyrytehon
- Johdon kestävyys ja turvallisuus on varmistettu testeillä

#### Mukavaa silitystä

- Virta katkeaa automaattisesti, jos höyrysilitysrauta ei ole vähään aikaan liikutettu
- Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesiläikkiä
- Miellyttävä, kuviollinen kahva sopii kätehen



asimpleswitch.com

# Kohokohdat

## 2400 W, lämpenee nopeasti



Lämpenee nopeasti ja toimii tehokkaasti.

## Lisähöyry jopa 160 g/min




Uppoa kankaaseen syvälle ja silottaa itsepintaista rypyt vaivattomasti.

## Jatkuva höyryntuotto jopa 40 g/min



Voimakas ja tasainen höyryntuotto poistaa rypyt nopeammin.

## Pystyhöyrytys



Pystyhöyrytyksellä voit raikastaa vaatteet suoraan vaateripustimella ja poistaa rypyt verhoista paikallaan. Et tarvitse silityslautaa.

## SteamGlide-pohja



SteamGlide-pohjalevy liukuu vaivattomasti kaikenlaisilla kankailla. Kestävä viisikerroksinen pinnoite ja syöpyvätön alusta pidentävät käyttöikä. Tarttumaton ja naamuuntumaton pohja on myös helppo pitää puhtaana.

## Kiinteä kalkinpoiston liukukytin




Voit lisätä silitysrautaan tavallista kraanavettä. Sisäinen Calc-clean-toiminto ehkäisee kalkin ja kalkkihiukkasten kertymistä ja säilyttää siten täyden tehonsa.

## Laatutestattu johto



Kaikkien höyrysilitysrautojemme johdot ovat läpäisseet tiukat turvallisuus- ja kestävyystestit.

## Automaattinen virrankatkaisu



Silitysrauta sammuu automaattisesti, jos jätät sen paikalleen. Jos silitysrauta jätetään telineeseen, se sammuu automaattisesti kahdeksan minuutin kuluttua, ja 30 sekunnin kuluttua, jos se on jätetty pohjalevy alaspäin.

## Ei enää sotkuisia vuotoja



Tippalukon ansiosta voit silityä herkkiä kankaita matalilla lämpötiloilla tarvitsematta varoa vesipisaroiden aiheuttamia tahroja.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä luotettavuus.

# Tekniset tiedot

## Helppokäyttöinen

Tippalukko  
Automaattinen virrankatkaisu  
Vesisäiliön tilavuus: 320 ml  
Erikoissuuri täyttöaukko  
Erittäin vakaa teline  
Käyttää vesijohtovettä  
Pohjan nimi: SteamGlide

## Nopea ryppyjen silytys

Sumutin  
Jatkuva höyryntuottokyky: 40 g/min  
Virta: 2400 W  
Lisähöyry: 160 g

## Ympäristöystävällisyys

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

## Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

## Koko ja paino

Pakkauksen mitat (L x K x S): 33,2 x 16,7 x 13,7 cm  
Tuotteen mitat (L x K x S): 31,2 x 14,7 x 12,7 cm  
Silytysraudan paino: 1,255 kg

## Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Kiinteä Calc-Clean-liukukytkin

