

# PHILIPS

## Dampstrykejern

### PowerLife

2400 W

40 g/min kontinuerlig damp

160 g dampstøt

SteamGlide-strykesåle



GC2997/40



## Laget for ytelse, dag etter dag

4x lengre levetid med SteamGlide-strykesåle\*

For et flott resultat dag etter dag trenger du et strykejern som ikke skuffer deg. Med den ripesikre SteamGlide-strykesålen, svært jevn dampeffekt og integrert kalkrensfunksjon gir dette høykvalitets strykejernet deg ytelse som varer.

### Rask og effektiv fjerning av skrukker

- Varmes opp raskt med 2400 W
- Dampstøt på opptil 160 g som fjerner gjenstridige skrukker
- Damp på opptil 40 g/min for kraftig, stødig ytelse
- Vertikal damping for hengende tøy

### Langvarig ytelse

- SteamGlide-strykesåle – ekstra god glid og ripesikker
- Innebygd skyvekontroll for kalkrens, langvarig dampytelse
- Ledningen er testet for maksimal varighet og sikkerhet

### Behagelig stryking

- Automatisk sikkerhetsutkobling når du går fra strykejernet
- Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker
- Behagelig håndtak med struktur gir enkelt grep



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Høydepunkter

## Varmes opp raskt med 2400 W



Gir deg rask oppvarming og kraftig ytelse.

## Dampstøt på opptil 160 g




Trenger dypere ned i stoffet og fjerner enkelt gjenstridige skrukker.

## Kontinuerlig damp opptil 40 g/min



Kraftig og stabil damp for å fjerne skrukker raskere

## Vertikal damp



Med den vertikale dampfunksjonen kan du oppfriske plagg rett på hengeren og fjerne skrukker fra gardiner der de henger. Du trenger ikke noe strykebrett.

## SteamGlide-strykesåle



Den eksklusive SteamGlide-strykesålen vår beveger seg jevnt over alle tekstilstoffer. Et holdbart belegg i fem lag – inkludert en anti-korroderende sokkel – gjør at den varer lenger. Klebefri, ripesikker og enkel å rengjøre.

## Innebygd skyvek kontroll for kalkrens



Dette strykejernet brukes med vanlig vann fra springen. Kalkrensfunksjonen er en innebygd rengjøringsfunksjon som fjerner kalkdannelse eller kalkavleiringer og opprettholder maksimal ytelse.

## Kvalitetstestet ledning



Alle ledningene til våre dampstrykejern er grundig testet for maksimal sikkerhet og varighet.

## Automatisk avslåing



Strykejernet slår seg av hvis du lar det stå stille. Når det står i oppreist stilling, slår det seg av automatisk etter åtte minutter. Ligger det flatt, slår det seg av etter å ha stått stille i 30 sekunder.

## Aldri mer drypp og søl



Dryppstoppsystemet vårt gjør at du trygt kan stryke tynt, fint stoff på lav temperatur. Du trenger ikke bekymre deg over vanndråper som flekker.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

## Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

# Spesifikasjoner

## Lett å bruke

Dryppstopp  
Automatisk sikkerhetsutkobling  
Kapasitet for vanntank: 320 ml  
Ekstra stort påfyllingshull  
Ekstra stabil vertikal støtte  
Egnet til vann fra springen  
Navn på strykesåle: SteamGlide

## Rask fjerning av skrukker

Vannspray  
Kontinuerlig damp: 40 g/min  
Drift: 2400 W  
Dampstøt: 160 g

## Grønn effektivitet

Brakerhåndbok: 100 % resirkulert papir

## Garanti

To års verdensomspennende garanti

## Størrelse og vekt

Emballasjemål (B x H x L):  
33,2 x 16,7 x 13,7 cm  
Produktmål (B x H x L): 31,2 x 14,7 x 12,7 cm  
Vekt på strykejern: 1,255 kg

## Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Innebygd skyvekontroll for kalkrens

