

PHILIPS

蒸汽电熨斗

PowerLife

2000 瓦

40 克/分钟** 持续蒸汽

160 克** 蒸汽束喷射

SteamGlide 出色蒸汽顺滑底板



GC2997/48



性能之作，经久耐用

采用 SteamGlide 蒸汽顺滑底板*，使用寿命延长 4 倍

日复一日，若想始终获得出色的熨烫效果，您需要一款不会让您失望的熨斗。凭借防刮擦 SteamGlide 蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量和集成的自动除垢功能，这款高品质熨斗为您提供经久耐用的性能。

快速强效除皱

- 2000 瓦，快速加热
- 垂直蒸汽，方便熨烫悬挂织物
- 高达 40 克/分钟** 的蒸汽输出，提供强劲稳定的蒸汽性能
- 高达 160 克** 蒸汽束喷射，可去除顽固褶皱

持久性能

- 防刮擦蒸汽顺滑底板可顺畅滑动
- 内置除垢滑片，提供持久蒸汽性能
- 经测试的电源线，提供出众耐用性和安全性

熨烫加倍舒适

- 自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
- 防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净
- 舒适、带纹路的手柄，易于抓握



asimpleswitch.com

产品亮点

2000 瓦，快速加热



提供快速预热和强大的性能。

高达 160 克** 蒸汽束喷射




深入地穿透织物，轻松去除顽固褶皱。

高达 40 克/分钟**



强劲恒定的蒸汽输出，快速去除褶皱。

垂直蒸汽



垂直蒸汽功能可让您直接在衣架上熨烫衣物，并可在窗帘悬挂时去除其褶皱。无需熨衣板。

SteamGlide 出色蒸汽顺滑底板



我们特殊的蒸汽顺滑底板可在任何面料上顺畅滑动。它还不黏、防刮擦且易于清洁。

内置除垢滑片




此熨斗可使用普通自来水。除垢功能是内置的清洁功能，可去除钙沉积物（即水垢）并保持出众性能。

经品质测试的电源线



我们所有蒸汽电熨斗的电源线均经过严格测试，可保证安全性和耐用性。

自动关熄功能



如果让熨斗保持不动，则熨斗会自动关闭。将其竖放时，它会在 8 分钟后自动关闭。无运动平放 30 秒后，它也会关闭。

无须担心出现烦心的滴漏情况



我们的防滴漏功能可让您放心地以低温度熨烫精细面料。无须担心水滴造成污渍。

舒适的把手



带纹路的手柄符合人体工程学，可确保您舒适抓握，因此，您可以将电熨斗握持在手中，而不会滑动。



飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

快速除皱

喷水
持续蒸汽: 40 克/分钟**
功率: 2000 瓦
蒸汽束喷射: 160 克**

易于使用

水箱容量: 320 毫升
防滴漏功能
稳固搁架
安全自动关熄

适合自来水
加大注水孔
底板名称: SteamGlide 蒸汽顺滑底板

水垢处理

除垢和清洁: 内置除垢滑片

尺寸和重量

包装尺寸 (WxHxL): 33.2x16.7x13.7 厘米
产品尺寸 (WxHxL): 31.2x14.7x12.7 厘米
电熨斗的重量: 1.255 千克

保修

2 年全球保修

绿色效能

用户手册: 100%可回收纸

