

PHILIPS

Ручной отпариватель для одежды

1000 Вт, подача пара до 20 г/мин

Вертикальное отпаривание

Несъемный резервуар для воды,
60 мл



GC299/40



Компактное решение для удобного глажения

Идеальное дополнение к утюгу, гладильная доска не требуется

Ручной отпариватель отлично подходит для деликатных тканей, участков со сложной фактурой, придания свежести одежде и обивке — все это без риска прожечь ткань. Благодаря легкой и компактной конструкции его можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию!

Быстрое разглаживание

- Автоматическая постоянная подача пара для легкого глажения
- Щетка для более плотных тканей

Простое и безопасное использование

- Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань
- Гладильная доска не требуется
- Компактный дизайн для удобного использования, хранения и путешествий
- Шнур 2 м для большего радиуса действия

Позволяет освежить одежду без стирки и химчистки

- Постоянная подача пара помогает удалить запахи и устранить 99,9%* бактерий

Особенности

Постоянная подача пара



Помпа автоматически обеспечивает постоянную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.

Щетка



Щетка приподнимает волокна ткани, поэтому пар проникает глубже. Это особенно удобно при глажении одежды из плотных тканей, например пиджаков и пальто. Кроме того, это позволяет удалить грязь и катышки.

Безопасно для любых тканей, допускающих глажение



Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

Гладильная доска не требуется



При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется благодаря возможности вертикального отпаривания, что значительно облегчает процесс глажения.

Эргономичный дизайн




Ручной отпариватель для одежды обладает эргономичной конструкцией: он легкий, компактный и удобен в использовании. Просто нажмите кнопку, чтобы с легкостью разгладить складки.

Шнур 2 м



Большой радиус действия

Защита от бактерий на 99,9 %*



Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий*. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.

Характеристики

Быстрое разглаживание складок

Постоянная подача пара: До 20 г/мин

Питание: 1000 Вт

Готовность к использованию: < 1 мин

напряжение: 220–240 В

Легко использовать

Безопасно для любых тканей, допускающих

глажение: Даже для шелка

несъемный резервуар для воды: Да

Объем резервуара для воды: 60 мл

Длина шнура питания: 2 м

Готовность к использованию:

Световой индикатор

Долив воды в любой момент использования: Да

Аксессуары в комплекте

Щетка: Да

Размер и вес

Размеры упаковки (Ш x В x Д): 38 x 12,8 x 15 см

Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

Экологичность

Упаковка изделия: Полностью перерабатываемое сырье

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

