

# PHILIPS

Vaporizador de  
prendas manual

Steam&Go

950 W

Vapor bajo demanda

Cepillo



GC310/15



## Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada

Experimenta la comodidad del vaporizador de prendas manual Steam&Go. Solo tienes que pulsar el botón para eliminar rápidamente las arrugas con vapor continuo. Nunca ha sido más fácil planchar.

### Rápida eliminación de arrugas

- Vapor continuo automático mediante bomba eléctrica
- Calentamiento rápido
- Accesorio de cepillo para un acabado suave

### Fácil de usar

- Diseño ergonómico para funcionamiento manual
- Sin necesidad de tabla de planchar
- Depósito de agua extraíble para un llenado más fácil

### Seguridad con toda su ropa

- Se puede utilizar de forma segura en tejidos delicados, como la seda

# Destacados

## Vapor continuo automático




La bomba eléctrica proporciona vapor continuo para eliminar las arrugas de forma fácil y rápida.

## Calentamiento rápido



El vaporizador está listo para usar en segundos.

## Accesorio de cepillo



Utilice el cepillo con las prendas más gruesas, como abrigos, para que el vapor penetre mejor y el acabado sea más suave.

## Diseño ergonómico




El vaporizador manual es ligero y cómodo gracias al diseño ergonómico y compacto. Sólo tienes que pulsar el botón y eliminar rápidamente las arrugas con el vapor continuo.

## Sin necesidad de tabla de planchar



Con el vaporizador te olvidarás de la tabla de planchar, por lo que el planchado se convierte en una experiencia más cómoda.

## Depósito de agua desmontable



Depósito de agua extraíble para un llenado más fácil.

## Incluso para tejidos delicados, como la seda



El vaporizador es seguro para todas las prendas. Es una solución fantástica para tejidos delicados como la seda.

# Especificaciones

## Eliminación de arrugas rápida superior

Energía: 950 W

Salida de vapor: Y

Salida de vapor constante: hasta 20 gr./min.

## Fácil de usar

Capacidad de almacenamiento de agua:

60 ml

Longitud del cable de alimentación: 2 - 2,5 m

Tiempo de calentamiento: menos de 1 min

Segura para todo tipo de tejidos: Incluso para tejidos delicados, como la seda

## Limpieza del sarro

Adecuada para agua del grifo: Y

## Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto: 34,7 x 12,9 x 12,2 cm

Dimensiones del embalaje: 38 x 12 x 15 cm

Voltaje: 110 V

Peso del producto: 0,660 kg

Peso del producto con embalaje: 0,890 kg

## Accesorios

Cepillo: Y

