

PHILIPS

Σίδερο ατμού



GC3116



Ταχύτητα και αποτέλεσμα

EasyCare - Διευκολύνει την τέχνη της κομψής εμφάνισης!

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες

- Συνεχής υψηλή παροχή ατμού για καλύτερο σιδέρωμα των τσαλακωμένων ρούχων
- Ατμός για κάθετο σιδέρωμα για να αφαιρείτε τις ζάρες από υφάσματα που κρέμονται

Άνετο σιδέρωμα

- Λιγότερο συχνό γέμισμα χάρη στην πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 300 ml

Προδιαγραφές

Άνετο σιδέρωμα

Ενσωματωμένος μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου για εύκολη φύλαξη

Πλάκα Careeza

Περιστροφική κίνηση 360 μοιρών: Παρέχει μέγιστο βαθμό ελευθερίας κινήσεων κατά το σιδέρωμα

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

Ισχύς για γρήγορη προθέρμανση και συνεχή υψηλή παροχή ατμού: 1900 W

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 1900 W

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50-60 Hz

Διαστάσεις: 285 x 120 x 145 εκ.

Βάρος:

1,30 κ.

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 300 ml

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες

Βολή ατμού για τις πιο επίμονες τσακίσεις: 75 γρ./λεπτό

Συνεχής υψηλή παροχή ατμού για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων: 30 γρ./λεπτό

Ελαφρύς ψεκασμός: Ένας ελαφρύς ψεκασμός νοτίζει ομοιόμορφα το ύφασμα

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα: Για υφάσματα που κρέμονται

