




Philips Steam&Go
Aparat de călcat vertical
portabil pentru haine

1200 W

Abur la cerere
Perie
Husă de depozitare



GC320/55

Îndepărtare rapidă a cutelor cu puterea aburului

Ideal pentru hainele delicate și călătorii

Acest aparat de călcat vertical portabil cu abur este ideal pentru retușuri de ultim moment și articolele dificil de călcat. Rapid și simplu de utilizat, acesta este suplimentul perfect la fierul de călcat.

Îndepărtare rapidă a cutelor

- Abur continuu automat furnizat de pompa electrică
- Perie pentru aspect curat

Ușor de utilizat

- Sigur de utilizat pe țesături delicate, cum este mătasea
- Nu este nevoie de masă de călcat
- Rezervor de apă detașabil pentru umplere ușoară
- Durată scurtă de încălzire
- Design ergonomic pentru folosire manuală
- Husă de depozitare exclusivă pentru depozitare ușoară

Reîmprospătează hainele fără spălare sau curățare uscată

- Aburul ucide până la 99,9 % din bacterii*
- Îndepărtează mirosurile de țigară, de mâncare și corporale

PHILIPS

Repere

Nu este nevoie de masă de călcat



Folosind acest aparat de călcat cu abur nu ai nevoie de masă de călcat, ceea ce face călcatul simplu.

Abur continuu automat



Pompa electrică furnizează abur continuu pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a cutoanelor.

Perie



Atunci când calci haine groase, cum ar fi paltoane, folosește peria, astfel încât aburul să pătrundă mai bine și țesătura să fie cât mai uniform aranjată.

Rezervor de apă detașabil



Rezervor de apă detașabil pentru umplere ușoară.

Design ergonomic



Aparatul de călcat vertical portabil este ușor și comod datorită designului ergonomic și compact. Trebuie doar să apeși declanșatorul și poți îndepărta cutoanele rapid cu abur continuu.

Aburul ucide bacteriile



Aburul fierbinte ucide până la 99,9 % din bacteriile de pe haine și ajută la amânarea spălării sau a curățării uscate*.

Husă de depozitare exclusivă



Folosește husa de depozitare inclusă pentru a depozita aparatul de călcat vertical portabil după ce îl folosești sau atunci când călătorești.

Durată scurtă de încălzire



Aparatul de călcat cu abur vertical se poate folosi în câteva secunde.

Îndepărtează mirosurile nedorite



Aburul puternic îndepărtează mirosurile de țigară, de mâncare și corporale.

Sigur pe toate hainele

Aparatul de călcat vertical se poate folosi pe orice tip de țesături. Este o soluție grozavă pentru țesături delicate, cum este mătasea.

Specificații

Accesorii

- Perie

Gestionarea depunerilor de calcar

- Adecvat pentru apă de la robinet

Ușor de utilizat

- Timp de încălzire: mai puțin de 1 minut
- Lungime cablu de alimentare: 2 m
- Sigur pentru toate tipurile de materiale: Chiar și pentru cele delicate, precum articolele din mătase
- Soluție de depozitare: Husă de depozitare
- Capacitate rezervor de apă: 60 ml

Îndepărtarea rapidă și puternică a cutelor

- Debit de abur continuu: Până la 24 g/min
- Alimentare: 1200 W

Specificații tehnice

- Tensiune: 220 - 240 V

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile ambalajului (GxÎxL): 38 x 12 x 15 cm
- Dimensiunile produsului (GxÎxL): 34,7 x 12,9 x 12,2 cm
- Greutatea fierului: 0,66 kg



Data apariției 2016-10-20

Versiune: 6.0.1

EAN: 08 71010 37064 27

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

** Testat de o agenție externă pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 8 minute.