

PHILIPS

Gőzölős vasaló

GC3220



Kiváló eredmény, minimális erőfeszítés.

Háromszor könnyebb

EasyCare - Jó megjelenés könnyedén!

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket

- Extra méretű vízbetöltő nyílás a gyors, egyszerű utántöltéshez
- Extra hosszú vezeték a maximális mozgástér érdekében
- Extra tiszta vízszint-jelző, a jól látható vízszint érdekében

Nehezen hozzáférhető helyekhez is

- A hegyes vasalóorr lehetővé teszi a gombok és szegélyek egyszerű körbevasalását

Kényelmes vasalás

- A Careeza vasalótalppal a vasaló kitűnően siklik bármilyen textílián
- Az extra méretű, 300 ml-es víztartállyal ritkábban kell utántölteni

Fénypontok

Extra nagy vízbetöltő nyílás



Az extra méretű vízbetöltő nyílásnak köszönhetően a feltöltés gyors és egyszerű. Pár másodperc alatt feltöltheti a vasalót vízzel anélkül, hogy bármit is összezsöpögtetne!

Extrahosszú vezeték




Az EasyCare vasaló extra hosszú, 3 m-es kábelével könnyedén elérhet a vasalódeszka minden szegletéig, sőt még azon túl is!

Jól látható vízszint



Az extra átlátszó vízszint-jelző segítségével a vízszint tökéletesen nyomon követhető, így egy pillantással felmérheti, szükség van-e utántöltésre.

Hegyes vasalóorr



A hegyes vasalóorr lehetővé teszi a gombok és szegélyek egyszerű körbevasalását

Műszaki adatok

Kényelmes vasalás

Még több kényelem: 360 fokos szabadságot nyújtó vezetékkezelés, Átlátszó vízszintjelző
Vezetékhossz: 3
Vízartály űrtartalma: 300

Gyűrődésmentesítés

Folyamatos gőzkibocsátás: akár 35 g/perc
a nehezen elérhető helyekhez is: Hegyes vasalóorr
Vízpermet: Van
Gőzlövet: akár 90 g/perc
Függőleges gőz: Van

Egyszerű használat

Egyszerű beállítás és tárolás: Extra nagy vízbetöltő nyílás, Beépített kábeltároló rész
Gyors felmelegedés: Van

Könnyedén siklik

Vasalótalp: Careeza vasalótalp

Műszaki adatok

Frekvencia: 50–60
Kapcsoló: 2200
Feszültség: 220 – 240

Tömeg és méretek

Termék méretei: 303 x 120 x 152
Termék tömege: 1,34

