

PHILIPS

Парна ютия

GC3230



Страхотни резултати, минимално усилие

3 пъти по-лесно

EasyCare - Улеснява изкуството да изглеждаме елегантни!

Лесно отстранява гънките

- Изключително голям отвор за вода за бързо, лесно напълване
- Изключително дълъг кабел за максимален обсег
- Напълно прозрачен индикатор за добра видимост на водното ниво

Достига трудните места

- Изостреният връх улеснява гладенето около копчета и шевове

Глади безопасно

- Системата за спиране на капенето пази дрехите ви от петна при гладенето

Удобно гладене

- Гладеща повърхност Careeza за изключително гладене на всякакви тъкани
- По-рядко пълнене с извънредно големия резервоар за вода от 300 мл
- Система с двойно действие предпазва ютията ви от натрупване на котлен камък

Акценти

Голям отвор за пълнене с вода



С изключително големия отвор допълването на ютията с вода е бързо и лесно. Това ще ви отнеме само секунди, и то без опасност от разливане на вода!

Свърхдълъг кабел




С по-дългия 3-метров кабел на EasyCare можете лесно да достигате до самите краища на дъската за гладене, даже и по-далече!

Ясно забележимо ниво на водата



Напълно прозрачният индикатор осигурява добра видимост на водното ниво, така че винаги ще разберете с един поглед дали има достатъчно вода.

Изострен връх



Изостреният връх улеснява гладенето около копчета и шевове.

Спецификации

Удобно гладене

Допълнително удобство: 360 градуса свобода на кабела, Много ясен индикатор за ниво на водата

Управление на защитата срещу накип: Двойна система против котлен камък

Дължина на шнура: 3

Без протичане:

Система за спиране на прокапването

Вместимост на резервоара за вода: 300

Премахване на гънки

Непрекъсната пара: До 35 г/мин

достигане до трудни места: Изострен връх

Пръскане

Парен удар: До 90 г/мин

Вертикално пароподаване

Лесна употреба

Лесно настройване и съхранение: Голям отвор за пълнене с вода, Вградена функция за съхранение на кабела

Бързо загряване

Гладко плъзгане

Гладеща повърхност: Гладеща повърхност Carezza™

Технически спецификации

Честота: 50-60

Мощност: 2200

Напрежение: 220 - 240

Тегло и размери

Размери на изделието: 303 x 120 x 152

Тегло на изделието: 1,34

