

# PHILIPS

Gőzölős vasaló

3300 series

2300 W

GC3320/02



## Kiváló eredmény, minimális erőfeszítés

### Háromszor egyszerűbb és könnyedebb vasalás

Ez a Philips gőzölős vasaló nemcsak tökéletes kényelmet biztosít a nagy vízbetöltő nyílásnak, az extra hosszú vezetéknek és a vízszintjelzőnek köszönhetően; az új SteamGlide vasalótalppal könnyebb és egyszerűbb a vasalás!

#### **Nehezen hozzáférhető helyekhez is**

- Hegyes vasalóorr a nehezen elérhető helyekhez

#### **Kényelmes vasalás**

- A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián
- Extra méretű vízbetöltő nyílás a gyors, egyszerű utántöltéshez
- Extra hosszú vezeték a maximális mozgástér érdekében
- Egyértelműen leolvasható vízszint-jelző, a jól látható vízszint érdekében

#### **Minden textílián könnyedén siklik**

- SteamGlide, a Philips prémium vasalótalpa

# Fénypontok

## Cseppzáró rendszer



A Philips gőzölős vasaló cseppzáró rendszerének segítségével alacsony hőmérsékleten vasalhat kényes textiliákat, anélkül, hogy aggódnia kellene a vízcsepegés okozta foltképződés miatt.

## Extra nagy vízbetöltő nyílás



Az extra méretű vízbetöltő nyílásnak köszönhetően a feltöltés gyors és egyszerű. Pár másodperc alatt feltöltheti a vasalót vízzel anélkül, hogy bármit is összezsöpögtetne!

## Extra hosszú vezeték



Az extra hosszú kábellel könnyedén elérheti a vasalódeszka minden szegletét, sőt, ezeknél is távolabb nyúlhat!

## Jól látható vízszint



Az extra átlátszó vízszint-jelző segítségével a Philips vasaló vízszintje tökéletesen nyomon követhető, így egy pillantással felmérheti, szükség van-e utántöltésre.

## Hegyes vasalóorr



Az egyedülálló hegyes vasalóorral a legnehezebben elérhető részek is könnyen kivasalhatók.

## SteamGlide vasalótalp



A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp gőzölős vasalókhöz. Kiváló karcálló anyagának köszönhetően remekül siklik és egyszerűen tisztítható.

# Műszaki adatok

## Kényelmes vasalás

**Még több kényelem:** 360 fokos szabadságot nyújtó vezetékkezelés, Átlátszó vízszintjelző  
**Vezetékhoossz:** 3 m  
**Vízartály úrtartalma:** 300 ml

## Gyűrődésmentesítés

**Folyamatos gőzkibocsátás:** akár 35 g/perc  
**A nehezen elérhető helyekhez is:** Hegyes vasalóorr  
**Vízpermet**  
**Gőzlövet:** Akár 100 g/perc

## Egyszerű használat

**Egyszerű beállítás és tárolás:** Extra nagy vízbetöltő nyílás, Beépített kábeltároló rész

## Műszaki adatok

**Frekvencia:** 50–60  
**Energiaellátás:** 2300  
**Feszültség:** 220–240

## Tömeg és méretek

**Termék méretei:** 328 x 129 x 163  
**Termék tömege:** 1,64

