

PHILIPS

Парна ютия

3300 series

3-метров кабел

GC3330



Страхотни резултати, минимално усилие

3 пъти по-лесно

Тази парна ютия Philips ви предлага не само допълнително удобство поради големия отвор за пълнене на вода, удължения шнур и индикатора за нивото на водата. Нейната нова гладеща повърхност SteamGlide също прави гладенето по-приятно и по-гладко!

Достига трудните места

- Изострен връх за гладене на трудни участъци

Глади безопасно

- Системата за спиране на прокапването пази дрехите ви от петна при гладенето

Удобно гладене

- По-рядко пълнене с извънредно големия резервоар за вода от 300 мл
- По-дълъг шнур (3 м) за максимален обсег
- Напълно прозрачен индикатор за добра видимост на водното ниво
- Ергономична дръжка с меко покритие за удобство при продължително гладене

Лесно гладене на всякакви тъкани

- Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща плоча на Philips

По-дълъг живот

- Система с двойно действие предпазва ютията ви от натрупване на котлен камък


Акценти

По-голям резервоар за вода - 300 мл



По-рядко пълнене.

По-дълъг шнур (3 м)



С по-дългия 3-метров шнур можете лесно да достигате до краищата на дъската за гладене, даже и по-далече!

Ясно забележимо ниво на водата



Напълно прозрачният индикатор осигурява добра видимост на водното ниво, така че винаги ще разберете с един поглед дали има достатъчно вода.

Изострен връх



Уникалният изострен връх ви позволява да гладите дори най-трудните за достигане части.

Гладеща плоча SteamGlide



Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща плоча на Philips. Тя има превъзходна устойчивост на издраскване, плъзга се отлично и е лесна за почистване.

Мек захват

Дръжката с меко покритие дава възможност за удобно гладене за по-дълго време.

Спецификации

Удобно гладене

Допълнително удобство: 360 градуса свобода на кабела, Много ясен индикатор за ниво на водата, Мек захват

Управление на защитата срещу накип: Двойна система против котлен камък

Дължина на шнура: 3 м

Без протичане:

Система за спиране на прокапването

Вместимост на резервоара за вода: 300 мл

Премахване на гънки

Непрекъсната пара: До 35 г/мин

достигане до трудни места: Изострен връх

Пръскане

Парен удар: До 100 г/мин

Вертикално пароподаване

Лесна употреба

Лесно настройване и съхранение: Голям отвор за пълнене с вода, Вградена функция за съхранение на кабела

Бързо загряване

Гладко плъзгане

Гладеща повърхност: Гладеща плоча SteamGlide

Технически спецификации

Честота: 50-60

Мощност: 2300

Напрежение: 220 - 240

Тегло и размери

Размери на изделието: 328 x 129 x 163

Тегло на изделието: 1,64

