

PHILIPS

Gőzölős vasaló

3300 series

3 méteres kábel

GC3330



Kiváló eredmény, minimális erőfeszítés.

Háromszor könnyebb

Ez a Philips gőzölős vasaló nemcsak tökéletes kényelmet biztosít a nagy vízbetöltő nyílásnak, az extra hosszú vezetéknek és a vízszintjelzőnek köszönhetően; az új SteamGlide vasalótalppal könnyebb és egyszerűbb a vasalás!

Nehezen hozzáférhető helyekhez is

- Hegyes vasalóorr a nehezen elérhető helyekhez

Biztonságos vasalás

- A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián

Kényelmes vasalás

- Az extra méretű, 300 ml-es víztartállyal ritkábban kell utántölteni
- Extra hosszú, 3 méteres kábel a maximális mozgástér érdekében
- Extra tiszta vízszint-jelző, a jól látható vízszint érdekében
- Puha markolat a tartósan kényelmes vasalásért

Minden textílián könnyedén siklik

- A SteamGlide a Philips vezető minőségű vasalótalpa

Hosszabb élettartam

- A kettős hatású vízkőmentesítő rendszer megakadályozza a vízkő lerakódását

Fénypontok

Extra méretű, 300 ml-es víztartály



Ritkább utántöltés

Extra hosszú, 3 m-es kábel



Az extra hosszú, 3 m-es kábellel könnyedén elérheti a vasalódeszka minden szegletét, sőt még a távolabbi tárgyakat is.

Jól látható vízszint



Az extra átlátszó vízszint-jelző segítségével a vízszint tökéletesen nyomon követhető, így egy pillantással felmérheti, szükség van-e utántöltésre.

Hegyes vasalóorr



Az egyedülálló hegyes vasalóorral a legnehezebben elérhető részek is könnyen kivasalhatók.

SteamGlide vasalótalp



A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp. Kiváló karcállóságának köszönhetően remekül siklik és egyszerűen tisztítható.

Puha markolat

A puha markolat segítségével hosszú időn át kényelmesen vasalhat.

Műszaki adatok

Kényelmes vasalás

Még több kényelem: 360 fokos szabadságot nyújtó vezetékkezelés, Átlátszó vízszintjelző, Puha markolat

Vízkömentesítő rendszer: Kettős hatású vízkömentesítő rendszer

Vezetékossz: 3 m

Nincsen szivárgás: Cseppzáró rendszer

Víztartály űrtartalma: 300 ml

Gyűrődésmentesítés

Folyamatos gőzkiocsátás: akár 35 g/perc

a nehezen elérhető helyekhez is: Hegyes vasalóorr

Vízpermet

Gőzlövet: Akár 100 g/perc

Függőleges gőz

Egyszerű használat

Egyszerű beállítás és tárolás: Extra nagy vízbetöltő nyílás, Beépített kábeltároló rész

Gyors felmelegedés

Könnyedén siklik

Vasalótalp: SteamGlide vasalótalp

Műszaki adatok

Frekvencia: 50-60

Tápellátás: 2300

Feszültség: 220 - 240

Tömeg és méretek

Termék méretei: 328 x 129 x 163

Termék tömege: 1,64

