

PHILIPS

Stoomstrijkijzer

3300 series

2300 W

35 g/min stoom

100 g stoomstoot

GC3330/32



Fantastisch resultaat, minimale inspanning

3 x makkelijker

Dit stoomstrijkijzer van Philips biedt u niet alleen meer gebruiksgemak dankzij de grote waterinlaat, het extra lange snoer en de waterniveau-indicator; met de nieuwe SteamGlide-zoolplaat kunt u bovendien nog gemakkelijker en gladder strijken!

Soepel glijden over alle stoffen

- De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

Comfortabel strijken

- Minder navullen dankzij het extra grote waterreservoir van 300 ml
- Extra lang snoer van 3 meter voor maximaal gebruiksgemak
- Extra duidelijke indicator voor goed zichtbaar waterniveau
- Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken

Langere levensduur

- Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Voor moeilijk bereikbare plaatsen

- Spitse voorkant om moeilijk bereikbare plekjes te strijken

Veilig strijken

- Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Kenmerken

Drip Stop-systeem



Dankzij het Drip Stop-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

Extra groot waterreservoir van 300 ml



Minder navullen.

Dubbelactief antikalksysteem



Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.

Extra lang snoer van 3 meter



Met het extra lange snoer van 3 meter komt u gemakkelijk bij de randen van de strijkplank en zelfs verder!

Goed zichtbaar waterniveau



Dankzij de extra duidelijke indicator is het waterniveau altijd goed zichtbaar, zodat u in één oogopslag weet of er nog voldoende water in het reservoir zit.

Spitse voorkant



Dankzij de unieke spitse voorkant strijkt u zelfs de moeilijkst bereikbare plekjes.

SteamGlide-zoolplaat



De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Zachte handgreep

Dankzij de zachte handgreep kunt u comfortabel strijken, zelfs tijdens langere strijkbeurten.

Specificaties

Comfortabel strijken

Extra comfort: Snoer voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden), Extra duidelijke waterniveau-indicator, Zachte handgreep

Snoerlengte: 3 m

Capaciteit waterreservoir: 300 ml

Kreuken verwijderen

Continue stoom: Tot 35 g/min

voor moeilijk bereikbare plekje: Spitse voorkant

Spray

Extra stoomstoot: Tot 100 g/min

Verticale stoom

Eenvoudig te gebruiken

Eenvoudig op te stellen en op te bergen: Extra grote waterinlaat, Geïntegreerde snoeropbergruimte

Technische specificaties

Frequentie: 50-60

Vermogen: 2300

Voltage: 220 - 240

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 328 x 129 x 163

Gewicht van het product: 1,64

