



Philips
Σίδερο ατμού

GC3331

Εκπληκτικά αποτελέσματα, ελάχιστη προσπάθεια

3 φορές ευκολότερο

Αυτό το σίδερο ατμού της Philips δεν σας προσφέρει μόνο περισσότερη ευκολία με το μεγάλο άνοιγμα εισόδου νερού, το εξαιρετικά μακρύ καλώδιο και την ένδειξη στάθμης νερού, αλλά χάρη στη νέα πλάκα SteamGlide κάνει το σιδέρωμα ευκολότερο και ομαλότερο!

Εισχωρεί σε δύσκολα σημεία

- Μυτερό άκρο για το σιδέρωμα δύσκολων σημείων

Ασφαλές σιδέρωμα

- Το σύστημα drip-stop εξασφαλίζει ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Άνετο σιδέρωμα

- Λιγότερο συχνό γέμισμα χάρη στην πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 300 ml
- Πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ. για μεγαλύτερη ευκολία
- Ιδιαίτερα ευκρινείς ενδείξεις για εξαιρετικά ορατή στάθμη νερού

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

- Πλάκα SteamGlide για ισχυρό ατμό που γλιστράει εύκολα

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

- Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές

Γλιστράει εύκολα

- Πλάκα SteamGlide

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες

- Βολή ατμού για τις πιο επίμονες τσακίσεις: 95 γρ./λεπτό
- Συνεχής υψηλή παροχή ατμού για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων: 35 γρ./λεπτό
- Ελαφρύς ψεκασμός: Ένας ελαφρύς ψεκασμός νοτίζει ομοιόμορφα το ύφασμα
- Μυτερή άκρη: Για σιδέρωμα των δύσκολων σημείων
- Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.: Για υφάσματα που κρέμονται

Άνετο σιδέρωμα

- Περιστροφική κίνηση 360 μοιρών: Παρέχει μέγιστο βαθμό ελευθερίας κινήσεων κατά το σιδέρωμα
- Λειτουργία προστασίας σταξίματος: Φροντίζει να μένουν τα ρούχα σας χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε
- Ενσωματωμένος μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου για εύκολη φύλαξη

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

- Διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα: Αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων και αφαιρεί τα ελεύθερα σωματίδια αλάτων από το σίδερο

3 φορές ευκολότερο

- Πολύ μεγάλη οπή εισόδου νερού
- Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο: 3 m
- Ιδιαίτερα ευκρινής ένδειξη στάθμης νερού

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

- Ισχύς για γρήγορη προθέρμανση και συνεχή υψηλή παροχή ατμού: 2300 W

Τεχνικές προδιαγραφές

- Τάση: 220-240 V
- Ρεύμα: 2300 W
- Διαστάσεις: 328 x 129 x 163 εκ.
- Βάρος: 1,64 κ.
- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 300 ml

Χαρακτηριστικά


Πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 300 ml

Λιγότερο συχνό γέμισμα.

Πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ.

Χάρη στο πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ., μπορείτε να φτάσετε εύκολα μέχρι τα άκρα της σιδερώστρας σας - κι ακόμα πιο μακριά!

Εξαιρετικά ορατή στάθμη νερού



Οι ιδιαίτερα ευκρινείς ενδείξεις του EasyCare κάνουν τη στάθμη νερού εξαιρετικά ορατή, ώστε μία και μόνο ματιά να είναι αρκετή για να ελέγξετε εάν έχει απομείνει αρκετό νερό.

Μυτερή άκρη



Μυτερό άκρο για το σιδέρωμα δύσκολων σημείων.

Πλάκα SteamGlide



Η ειδικά σχεδιασμένη πλάκα συνδυάζει μικρές οπές για τέλεια ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα και μεγάλες οπές για αφαίρεση των έντονων τσακίσεων



Ημερομηνία έκδοσης
2009-03-13

Έκδοση: 3.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com