

# PHILIPS

## Fer vapeur

### 3300 series

Cordon de 3 m

Semelle SteamGlide

Facile à utiliser

2 300 W

GC3335/07



## Résultat maximal, effort minimal

### Repassage 3 fois plus facile et efficace

Le nouveau fer vapeur Philips GC3335/02 offre un confort d'utilisation extrême grâce à son orifice de remplissage extra-large, son cordon ultra-long et son indicateur de niveau d'eau ; de plus, il est doté de la nouvelle semelle SteamGlide pour un repassage encore plus facile et plus efficace !

#### Glisse facile sur tous les tissus

- SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

#### Repassage agréable

- Réservoir d'eau grande capacité de 300 ml pour un remplissage moins fréquent
- Cordon ultralong de 3 m pour une maniabilité optimale
- Indicateur de niveau d'eau parfaitement visible

#### Durée de vie prolongée

- Système anticalcaire double action pour éviter la formation de dépôts de calcaire

#### Accès aux zones difficiles

- Pointe effilée pour repasser les zones les plus difficiles

#### Un repassage sûr

- Système antigoutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage


# Points forts

## Réservoir d'eau grande capacité 300 ml



Remplissage moins fréquent

## Cordon ultralong de 3 m



Avec le cordon ultralong de 3 mètres de votre fer Philips, vous atteignez facilement les bords de la planche à repasser, et même plus !

## Niveau d'eau très visible



Grâce à l'indicateur parfaitement lisible de votre fer Philips, vous pouvez vérifier le niveau d'eau disponible en un clin d'œil.

## Système anticalcaire double action



Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.

## Pointe effilée



La pointe effilée exclusive vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès.

## Système antigoutte



Le système antigoutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.

## Semelle SteamGlide



La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

# Caractéristiques

## Système anticalcaire

**Solution anticalcaire:** Système anticalcaire double action  
**Eau du robinet utilisable**

## Facile à utiliser

**Rotation du cordon:** Rotation du cordon à 360°  
**Range-cordon:** Cordon à clip  
**Système anti-gouttes**  
**Longueur du cordon d'alimentation:** 3 m

**Capacité du réservoir d'eau:** 300 ml

**Remplissage et vidange de l'eau:** Orifice de remplissage extra-large

## Élimination des faux plis facilitée

**Débit vapeur continu:** 35 g/min  
**Alimentation:** 2 300 W  
**Semelle:** SteamGlide  
**Spray**

**Effet pressing:** 120 g  
**Vapeur réglable**  
**Défroissage vertical**

## Spécificités techniques

**Tension:** 220 - 240 volt

## Poids et dimensions

**Dimensions du produit (l x H x L):**  
32,8 x 12,9 x 16,3 cm  
**Poids du fer:** 1,64 kg

