

# PHILIPS

Gőzölős vasaló

3300 series

3 méteres kábel

GC3340



## Kiváló eredmény, minimális erőfeszítés.

### Háromszor könnyebb

Ez a Philips gőzölős vasaló nemcsak tökéletes kényelmet biztosít a nagy vízbetöltő nyílásnak, az extra hosszú vezetéknek és a vízszintjelzőnek köszönhetően; az új SteamGlide vasalótalppal könnyebb és egyszerűbb a vasalás!

#### Nehezen hozzáférhető helyekhez is

- A gőzölős orr a nehezen elérhető szögletekbe is eljuttatja a gőzt

#### Biztonságos vasalás

- A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián

#### Kényelmes vasalás

- Puha markolat a tartósan kényelmes vasalásért
- Az extra méretű, 300 ml-es víztartállyal ritkábban kell utántölteni
- Extra hosszú, 3 méteres kábel a maximális mozgástér érdekében
- Extra tiszta vízszint-jelző, a jól látható vízszint érdekében

#### Minden textílián könnyedén siklik

- A SteamGlide a Philips vezető minőségű vasalótalpa

#### Hosszabb élettartam

- A kettős hatású vízkőmentesítő rendszer megakadályozza a vízkő lerakódását


# Fénypontok

## Extra méretű, 300 ml-es víztartály



Ritkább utántöltés

## Extra hosszú, 3 m-es kábel




Az extra hosszú, 3 m-es kábellel könnyedén elérheti a vasalódeszka minden szegletét, sőt még a távolabbi tárgyakat is.

## Jól látható vízszint



Az extra átlátszó vízszint-jelző segítségével a vízszint tökéletesen nyomon követhető, így egy pillantással felmérheti, szükség van-e utántöltésre.

## Gőzölős orr



Az egyedülálló gőzölős orrnak és a speciálisan meghosszabbított gőzfuratoknak köszönhetően a nehezen elérhető, legeldugottabb területeket is könnyedén kivasalhatja; így elégedett lehet az eredménnyel.

## SteamGlide vasalótalp



A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp. Kiváló karcállóságának köszönhetően remekül siklik és egyszerűen tisztítható.

# Műszaki adatok

## Kényelmes vasalás

**Még több kényelem:** 360 fokos szabadságot nyújtó vezetékkezelés, Átlátszó vízszintjelző, Puha markolat

**Vízkőmentesítő rendszer:** Kettős hatású vízkőmentesítő rendszer

**Vezeték hossz:** 3 m

**Nincsen szivárgás:** Cseppzáró rendszer

**Víztartály űrtartalma:** 300 ml

## Gyűrődésmentesítés

**Folyamatos gőzkiocsátás:** akár 35 g/perc

**a nehezen elérhető helyekhez is:** Hegyes vasalóorr, Gőzölős orr

**Vízpermet**

**Gőzlövet:** Akár 100 g/perc

**Függőleges gőz**

## Egyszerű használat

**Egyszerű beállítás és tárolás:** Extra nagy vízbetöltő nyílás, Beépített kábeltároló rész

**Gyors felmelegedés**

## Könnyedén siklik

**Vasalótalp:** SteamGlide vasalótalp

## Műszaki adatok

**Frekvencia:** 50-60

**Tápellátás:** 2300

**Feszültség:** 220 - 240

## Tömeg és méretek

**Termék méretei:** 328 x 129 x 163

**Termék tömege:** 1,64

