

# PHILIPS

## Парна ютия

3300 series

3-метров кабел

GC3388



## Гореща всеки ден

Прекрасен резултат с минимално усилие, 3 пъти по-лесно

Тази парна ютия Philips ви предлага не само допълнително удобство заради по-големия отвор за вода, по-дългия кабел и нивоиндикатора за вода; нейният модерен дизайн ви дава един уникален продукт, с който се работи забавно и лесно!

### Лесно отстранява гънките

- Изключително голям отвор за вода за бързо, лесно напълване
- Изключително дълъг кабел за максимален обseg
- Напълно прозрачен индикатор за добра видимост на водното ниво

### Гладко плъзгане

- Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща плоча на Philips

### Достига трудните места

- Изостреният връх улеснява гладенето около копчета и шевове

### Глади безопасно

- Системата за спиране на капенето пази дрехите ви от петна при гладенето

### Удобно гладене

- По-рядко пълнене с извънредно големия резервоар за вода от 300 мл
- Система с двойно действие предпазва ютията ви от натрупване на котлен камък

## Акценти

### Голям отвор за пълнене с вода



С изключително големия отвор допълването на ютията с вода е бързо и лесно. Това ще ви отнеме само секунди, и то без опасност от разливане на вода!

### Свърхдълъг кабел




С по-дългия 3-метров кабел на EasyCare можете лесно да достигате до самите краища на дъската за гладене, даже и по-далече!

### Ясно забележимо ниво на водата



Напълно прозрачният индикатор осигурява добра видимост на водното ниво, така че винаги ще разберете с един поглед дали има достатъчно вода.

### Изострен връх



Изостреният връх улеснява гладенето около копчета и шевове.

### Гладеща плоча SteamGlide



Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща плоча на Philips. Тя има превъзходна устойчивост на издраскване, плъзга се отлично и е лесна за почистване.

## Спецификации

### Удобно гладене

**Допълнително удобство:** 360 градуса свобода на кабела, Много ясен индикатор за ниво на водата

**Управление на защитата срещу накип:** Двойна система против котлен камък

**Дължина на шнура:** 3

**Без протичане:**

Система за спиране на прокапването

**Вместимост на резервоара за вода:** 300

### Премахване на гънки

**Непрекъсната пара:** До 35 г/мин

**достигане до трудни места:** Изострен връх

**Пръскане**

**Парен удар:** До 95 г/мин

**Вертикално пароподаване**

### Лесна употреба

**Лесно настройване и съхранение:** Голям отвор за пълнене с вода, Вградена функция за съхранение на кабела

**Бързо загряване**

### Гладко плъзгане

**Гладеща повърхност:** Гладеща плоча SteamGlide

### Технически спецификации

**Честота:** 50-60

**Мощност:** 2300

**Напрежение:** 220 - 240

### Тегло и размери

**Размери на изделието:** 328 x 129 x 163

**Тегло на изделието:** 1,64

