

# PHILIPS

Kézi gőzölőkészülék

Steam&Go

1000 W, akár 20g/perc

Függőleges gőzölés

70 ml-es levehető víztartály



GC351/20



## Kompakt megoldás a gyűrődések egyszerű eltüntetéséhez

Ideális társ vasalója számára, vasalódeszkára nincs szükség

Ez a kézi ruhagőzölő tökéletesen alkalmas finom anyagokhoz, nehezen vasalható helyekhez és ruhák, illetve kárpitok felfrissítéséhez – garantáltan égésmentesen. Könnyű és kompakt kialakításának köszönhetően egyszerűen használható bárhol és bármikor. Csak egy kis gőz, és máris kész!

### Gyorsan eltüntethető gyűrődések

- Automatikus, folyamatos gőzkibocsátás az egyszerű és gyors gyűrődésetávolításhoz
- Kefetartozék a vastagabb szövetekhez

### Egyszerűen és biztonságosan használható

- Minden vasalható anyaggal biztonságos, garantáltan nem égeti ki a ruhát
- Nincs szükség vasalódeszkára
- Kompakt kialakítás a kényelmes használathoz, tároláshoz és utazáshoz
- A kivehető víztartály segíti a könnyebb újratöltést
- 3 méter hosszú kábel, hogy bárhová elérjen

### Mosás és vegytisztítás nélkül is felfrissíti a ruhákat

- A folyamatos gőz eltávolítja a kellemetlen szagokat, és elpusztítja a baktériumok 99,9%-át\*

# Fénypontok

## Folyamatos gőzkibocsátás



Az elektromos szivattyú automatikusan folyamatos gőzkibocsátást biztosít az egyszerű és gyors gyűrdéseltávolításhoz.

## Kefetartozék



A kefetartozék segítségével feltárhatók a szövetek rostjai, így a gőz jobban a ruhába hatolhat. Ez kifejezetten hasznos a vastagabb szövetek, például a dzsekik és a kabátok esetében, továbbá megkönnyíti a piszkos és a bolyhok eltávolítását is.

## Minden vasalható anyaghoz biztonságosan használható



A gőzölő minden vasalható anyaggal és ruhadarabbal biztonságosan használható. A gőzölőtalpat biztonságosan, a megégetés

kockázata nélkül rányomhatja bármely ruhadarabra – nagyszerű megoldás az olyan kényes anyagokhoz, mint a selyem.

## Nincs szükség vasalódeszkára



Ha felakasztott ruhaneműkön használja a ruhangőzölőt, nincs szüksége vasalódeszkára se, így a gyűrdések eltüntetése könnyű és problémamentes.

## Ergonomikus kialakítás



A kézi gőzölőkészülék ergonomikus kialakításának köszönhetően könnyű, kompakt és kényelmesen használható. Csak nyomja meg a kioldógombot, és figyelje, hogyan tűnnek el a ráncok és gyűrdések.

## Levehető víztartály




A víztartály levehető, és a csap alatt könnyen megtölthető.

## 3 méteres kábel



hogyan bárhová elérjen

## 99,9%-ban baktériummentes\*



A forró gőz felfrissíti a ruhákat, és megöli a baktériumok 99,9%-át\*. Mivel kevesebb mosásra és vegytisztításra van szükség, időt és pénzt takarít meg, a ruhái pedig tartósabbak lesznek.

# Műszaki adatok

## Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: Max. 20 g/perc  
Energiaellátás: 1000 W  
Használatra kész: <1 perc  
Feszültség: 220–240 V

## Egyszerű használat

Minden vasalható anyaghoz biztonságosan használható: Még az olyan kényes anyagokon is, mint a selyem  
Víztartály űrtartalma: 70 ml  
Levehető víztartály

Hálózati kábel hossza: 3 m  
Használatra kész: Jelzőfény  
Töltse újra a használat közben bármikor

## Mellékelt tartozékok

Kefe  
Kesztyű az extra védelem érdekében

## Méret és súly

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Mé):  
38 x 12,8 x 15 cm

## Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

## Zöld hatékonyság

Termékcsomagolás: 100%-ban újrahasznosítható  
Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított papír

