



Philips 3300 series
Ferro da stiro

Cavo di 3 m

GC3540

Massimi risultati, minimo sforzo

3 volte più facile

Il ferro da stiro Philips offre maggiore convenienza grazie all'ampia apertura, al cavo extra lungo e all'indicatore del livello dell'acqua. E non solo: grazie alla nuova piastra SteamGlide, stirare non è mai stato così semplice!

Estrema scorrevolezza su tutti i tessuti

- SteamGlide è la migliore piastra di Philips

Stiratura comoda

- Autonomia elevata grazie al capiente serbatoio da 300 ml
- Cavo da 3 m, ancora più lungo, per la massima praticità
- Indicatore estremamente chiaro per un livello dell'acqua sempre visibile
- Impugnatura Soft Touch per il massimo comfort

Maggiore durata

- Il Double Active Calc System previene la formazione del calcare

Raggiunge i punti più difficili

- Il vapore in punta consente di raggiungere anche le zone più difficili

Stiratura sicura

- Sistema antigocciolamento per evitare di macchiare gli indumenti

PHILIPS

Ferro da stiro
Cavo di 3 m


In evidenza

Capiente serbatoio da 300 ml



Autonomia elevata.

Cavo extra lungo da 3 m




Grazie al cavo extra lungo da 3 m, è possibile raggiungere tutti gli angoli dell'asse da stiro con estrema facilità.

Livello dell'acqua ben visibile



L'indicatore mostra il livello dell'acqua in modo estremamente chiaro consentendo di vedere subito se l'acqua nel serbatoio è sufficiente.

Vapore in punta



La speciale punta unisce una forma appuntita particolare sulla parte anteriore della piastra a speciali fessure per vapore allungate. Grazie a questo design, è possibile raggiungere le zone più strette e difficili, per un'eccellente stiratura.

Piastra SteamGlide



SteamGlide è la migliore piastra di Philips. È dotata di un'eccezionale resistenza ai graffi, un'ottima scorrevolezza ed è facile da pulire.

GC3540/02

Specifiche

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

- Piastra: SteamGlide
- Erogazione continua di vapore
- Erogazione continua di vapore: 40 g/min
- Colpo di vapore: 120 gr
- Vapore verticale
- Impostazioni del vapore variabili
- Spray
- Assorbimento: 2300 W

Semplicità d'uso

- Capacità serbatoio acqua estraibile: 300 ml
- Riempimento e svuotamento acqua: Apertura di riempimento extra large
- Sistema antigoccia
- Custodia cavo: Clip per cavo
- Lunghezza cavo di alimentazione: 3 m
- Libertà di movimento del cavo (snodabile): Gestione cavo a 360°

Gestione calcare

- Anche con acqua del rubinetto
- Soluzione anticalcare: Sistema anticalcare a doppia azione

Specifiche tecniche

- Peso del ferro: 1,64 Kg
- Dimensioni del prodotto: 32,8 x 12,9 x 16,3 cm
- Voltaggio: 220 - 240 V



Data di rilascio
2018-08-03

Versione: 6.0.1

EAN: 87 10103 54154 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com