


# PHILIPS

## Ατμοσίδερο

Ατμός 40 γρ./λεπτό, βολή 160 γρ.

Κεραμική πλάκα

2400 Watt



GC3569/02



## Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα Σίδερο με μεγάλο δοχείο νερού

Τα ατμοσίδερα της σειράς Philips SmoothCare διαθέτουν ένα από τα μεγαλύτερα δοχεία νερού στην κατηγορία τους. Μπορείτε να σιδερώσετε για περισσότερες ώρες χωρίς να το ξαναγεμίσετε! Χάρη στον ισχυρό ατμό, μπορείτε να ισιώνετε εύκολα ακόμη και τις πιο δύσκολες τσακίσεις.

### Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις

- Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό
- Βολή ατμού έως 160 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις
- Κεραμική πλάκα EasyFlow

### Άνετο σιδέρωμα

- Η διακοπή σταζίματος εξασφαλίζει ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώσετε
- Πολύ μεγάλο δοχείο νερού 400 ml, για πιο αραιό γέμισμα

### Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

- Η διπλή ενεργή προστασία εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

## Χαρακτηριστικά

### Μεγάλο δοχείο νερού



Μεγαλύτερος χρόνος σιδερώματος χωρίς επιπλέον γέμισμα χάρη στην πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 400 ml.

### Παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό



Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδηρου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

### Βολή ατμού έως 160 γρ.



Χάρη στη βολή ατμού 160 γρ., μπορείτε να εξαφανίσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες ζάρες.

### Σύστημα διακοπής σταξίματος



Το σύστημα drip-stop του ατμοσίδηρου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.

### Διπλή ενεργή προστασία από τα άλατα



Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδηρου Philips εμποδίζει τη συσσώρευση τους μέσω ταμπλετών κατά των αλάτων και μιας εύχρηστης λειτουργίας καθαρισμού αλάτων.

### Κεραμική πλάκα EasyFlow



Η κεραμική πλάκα EasyFlow είναι ανθεκτική στις γρατζουνιές, με εξαιρετική ολίσθηση και εύκολο καθαρισμό.

## Προδιαγραφές

### Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων

Πλάκα: Κεραμική πλάκα

Συνεχόμενη παροχή ατμού: 40 γρ./λεπτό

Ρεύμα: 2400 W

Βολή ατμού: 160 g

Άνετο σιδέρωμα

Μήκος καλωδίου: 2 m

### Εύκολη χρήση

Λειτουργία διακοπής σταξίματος

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 400 ml

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2 m

### Διαχείριση αλάτων

Λύση καθαρισμού αλάτων: Διπλό ενεργό σύστημα καθαρ. αλάτων

### Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 220 V

