

# PHILIPS

## Fer vapeur

Vapeur 40 g/min, effet pressing  
160 g

Semelle en céramique

2 400 W



GC3580/20



## Remplissages moins fréquents, séances de repassage plus longues

### Fer avec grand réservoir

La gamme de fers vapeur SmoothCare de Philips offre l'un des plus grands réservoirs pour fers vapeur. Repassez plus longtemps sans refaire le plein d'eau ! La vapeur puissante vous permettra d'éliminer facilement tous les plis.

#### Repassage agréable

- Système antigoutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage
- Grand réservoir d'eau de 400 ml pour un remplissage moins fréquent

#### Durée de vie prolongée

- Fonction anticalcaire pour éviter la formation de dépôts sur votre fer.

#### Élimination aisée des faux plis

- Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min
- Effet pressing jusqu'à 160 g
- Semelle EasyFlow en céramique

## Points forts

### Système antigoutte



Le système antigoutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.

### Débit vapeur jusqu'à 40 g/min



Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.

### Effet pressing jusqu'à 160 g



Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

### Grand réservoir d'eau



Un repassage confortable avec moins de remplissages. Le réservoir d'eau XL de 400 ml permet de repasser plus longtemps sans avoir à rajouter d'eau. Les boutons XL et le curseur de vapeur sont faciles d'accès et vous donnent une maîtrise totale.

### Semelle EasyFlow en céramique

La semelle EasyFlow en céramique est anti-rayure, glisse parfaitement et est facile à nettoyer.

### Fonction anticalcaire



Grâce à la fonction anticalcaire, il suffit de vider le réservoir de votre fer Philips pour éliminer les résidus de calcaire. Ainsi, la durée de vie de votre fer est prolongée.

## Caractéristiques

### Facile à utiliser

Longueur du cordon d'alimentation: 2 m  
Capacité du réservoir d'eau: 400 ml  
Pointe vapeur de précision  
Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation  
Trappe à ouverture latérale  
Nom de la semelle: SteamGlide Céramique

### Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 40 g/min  
Alimentation: 2 400 W  
Effet pressing: 160 g  
Différents niveaux de vapeur  
Tension: 220 volt

### Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Auto-nettoyant

### Rangement

Range-cordon: Cordon à clip

### Efficacité éco-énergétique

Économie d'énergie\*: 20 %

