



Ferro da stiro

- Vapore 40 g/min, colpo di vapore 160 g
- Piastra in ceramica
- 2400 W

GC3580/20

Lunga autonomia per sessioni di stiratura durature

Ferro con grande serbatoio dell'acqua

La gamma di ferri da stiro Philips SmoothCare dispone di uno dei serbatoi più grandi per ferri da stiro a vapore. Così stiri più a lungo senza dover ricaricare! Il potente getto di vapore ti permetterà di rimuovere facilmente le pieghe più ostinate.

Vantaggi

Stiratura comoda

- Sistema antigocciolamento per evitare di macchiare gli indumenti
- Serbatoio da 400 ml di grande capienza con autonomia elevata

Maggiore durata

- Funzione Calc Clean contro la formazione del calcare

Elimina facilmente le pieghe

- Vapore continuo fino a 40 g/min
- Colpo di vapore fino a 160 g
- Piastra in ceramica EasyFlow

PHILIPS

Caratteristiche

Antisgocciolamento



Il sistema antisgocciolamento del tuo ferro da stiro Philips ti consente di stirare tessuti delicati a basse temperature senza doverti preoccupare delle macchie delle gocce d'acqua.

Fino a 40 g/min di vapore



Ferro da stiro Philips con vapore continuo regolato fino a 40 g/min per una rimozione efficace di tutte le pieghe.

Colpo di vapore fino a 160 g



Il colpo di vapore può essere utilizzato per la stiratura a vapore in verticale e le pieghe più ostinate.

Serbatoio ampio



Stiratura comoda con autonomia elevata. Il serbatoio dell'acqua XL da 400 ml consente di stirare più a lungo senza ricariche continue. I pulsanti grandi e il pratico cursore del vapore sono facilmente individuabili e ti garantiscono un controllo completo.

Piastra in ceramica EasyFlow

Piastra in ceramica EasyFlow resistente ai graffi, altamente scorrevole e facile di pulire.

Funzione CalcClean



La funzione Calc Clean impedisce la formazione di particelle di calcare sul ferro Philips, prolungandone la durata nel tempo.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Semplicità d'uso

Lunghezza cavo di alimentazione	2 m
Capacità serbatoio acqua estraibile	400 ml
Punta vapore di precisione	Sì
Riempì quando vuoi durante l'uso	Sì
Sportello di apertura laterale	Sì
Nome piastra	SteamGlide Ceramic

Rimozione veloce delle pieghe

Vapore continuo	40 g/min
Assorbimento	2400 W
Colpo di vapore	160 g
Livello di vapore variabile	Sì
Voltaggio	220 V

Gestione del calcare

Rimozione del calcare e pulizia	Sistema autopulente
---------------------------------	---------------------

Conservazione

Vano portacavo	Clip per cavo
----------------	---------------

Dimensioni dell'imballo

Altezza	17,00 cm
Larghezza	31,50 cm
Profondità	14,00 cm
Peso netto	1,24 Kg
Peso lordo	1,47 Kg
EAN	08710103781110
Numero di prodotti inclusi	1
Paese di origine	CN
Codice del sistema armonizzato	851640

Scatola esterna

Lunghezza	43,00 cm
Larghezza	32,50 cm
Altezza	36,00 cm
Peso lordo	9,36 Kg
EAN	18710103781117
Numero di confezioni consumatori	6



Dati soggetti a modifiche
2019, Luglio 20

Version: 5.0.1
EAN: 08710103781110

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com