

PHILIPS

Паровой утюг

Подача пара 40 г/мин, паровой удар 170г

Керамическая подошва

2400 Вт

Система автоотключения

GC3582/20



Глажение без частого долива воды

Утюг с большим резервуаром для воды

Паровые утюги Philips SmoothCare оснащены одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без долива! Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки.

Комфортное глажение

- Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду
- Большой резервуар для воды 400 мл позволяет реже доливать воду

Долгий срок службы

- Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

Легко разглаживает складки

- Постоянная подача пара до 40 г/мин
- Паровой удар до 170 г
- Керамическая подошва SteamGlide Ceramic

Особенности

Система "капля-стоп"



Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

Функция Calc Clean



Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

Подача пара до 40 г/мин



Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

Большой резервуар для воды



Удобное глажение без частого долива воды. Большой резервуар для воды 400 мл обеспечивает более долгое глажение и не требует частого наполнения. Простое управление за счет больших кнопок и удобного парорегулятора.

Керамическая подошва SteamGlide Ceramic

Керамическая подошва SteamGlide Ceramic устойчива к царапинам, хорошо скользит и удобна в очистке.

Паровой удар до 170 г



Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

Характеристики

Быстрое разглаживание складок

Постоянная подача пара: 40 г/мин

Питание: 2400 Вт

Паровой удар: 170 г

Различные режимы подачи пара: Да

напряжение: 220 В

Легко использовать

Название подошвы: SteamGlide, керамика

Объем резервуара для воды: 400 мл

Длина шнура питания: 2 м

Заостренный паровой носик: Да

Долив воды в любой момент использования: Да

Система автоотключения:

Да

Открывающаяся сбоку крышка: Да

Очистка от накипи

Очистка от накипи и загрязнений: Функция

самоочистки

Хранение

Отделение для хранения шнура: Фиксатор шнура

