

PHILIPS

蒸汽电熨斗

45 克/分钟蒸汽输出；180 克蒸汽束喷射

陶瓷底板

2200 瓦

安全自动关熄

GC3584



减少重复注水，熨烫时间加倍持久

熨斗配有大容量水箱

SmoothCare 蒸汽电熨斗系列是飞利浦产品中大容量水箱系列之一。长时间熨烫而无需为水箱注水！强劲蒸汽输出可轻松去除顽固褶皱。

熨烫舒适

- 防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净
- 400 毫升加大容量水箱，可减少重复注水

经久耐用

- 自动除垢功能帮助防止水垢聚积

轻松除皱

- 高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出量
- 高达 180 克蒸汽束喷射
- EasyFlow 陶瓷底板

产品亮点

防滴漏功能



飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。

自动除垢功能



利用除垢功能，您只需用水冲洗飞利浦熨斗水箱即可清除其中的水垢颗粒，延长熨斗的使用寿命。

蒸汽输出高达 40 克/分钟



飞利浦蒸汽电熨斗具有高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出，可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。

大容量水箱



减少重复注水，熨烫舒适。400 毫升加大容量水箱，长时间熨烫而无需为水箱注水。大号按钮和舒适蒸汽滑钮，轻松操作，掌控自如。

EasyFlow 陶瓷底板

EasyFlow 陶瓷底板，抗刮花、滑动顺畅且易于清洁。

高达 180 克蒸汽束喷射



蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固褶皱。

规格

快速除皱

持续蒸汽: 45 克/分钟

功率: 2200 瓦

蒸汽束喷射: 180 克

可调蒸汽量

电压: 220 伏

易于使用

底板名称: SteamGlide 蒸汽顺滑陶瓷底板

水箱容量: 400 毫升

电源线长度: 2 米

底板前端的准确尖形设计

在使用过程中随时重新注水

安全自动关熄

侧面开口

水垢处理

除垢和清洁: 自动清洁

存储

电源线存储装置: 线夹

