

PHILIPS

Tragbare
Dampfbürste

Steam&Go

1300 W, bis zu 24 g/Min.

Horizontales und vertikales
Dampfbügeln

Abnehmbarer Wasserbehälter
(70 ml)

Hitzefeste
Aufbewahrungstasche



GC362/80



Kompakte Lösung für einfaches Glätten

Vertikal oder horizontal verwendbar für bessere Ergebnisse

Einfacheres Dampfglätten dank SmartFlow-Heizplatte. Verwenden Sie die Dampfbürste vertikal und horizontal für schwer zu bügelnde Stellen sowie zur Auffrischung jeglicher Kleidung – ganz ohne Brandflecken. Dank des leichten und kompakten Designs kann sie überall problemlos verwendet werden. Dampf an und los geht's!

Schnelles Glätten

- Vertikaler und horizontaler Dampfausstoß für mehr Komfort
- SmartFlow-Heizplatte für bessere Dampfergebnisse*
- Automatischer/gleichmäßiger Dampfausstoß für einfaches Glätten
- Bürstenzubehör für dickere Stoffe

Einfache und sichere Verwendung

- Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, ohne Brandflecken
- Kein Bügelbrett erforderlich
- Kompaktes Design – praktische Nutzung/Aufbewahrung, ideal für Reisen
- Abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Einfüllen
- 2,5-m-Kabel für hohe Reichweite
- Hitzebeständige Aufbewahrungstasche

Frischt Kleidungsstücke ohne Waschen oder Reinigen auf

- Gleichmäßiger Dampfausstoß: entfernt Gerüche, tötet 99,9 %* der Bakterien ab


Besonderheiten

Vertikal- und Horizontaldampf



Nutzen Sie den vertikalen Dampfausstoß für schnelles Glätten und Auffrischen hängender Kleidung ohne Bügelbrett. Für perfekte Ergebnisse auf schwer zu bügelnden Stellen wie Manschetten oder Kragen eignet sich der horizontale Dampfausstoß. Egal, für welche Richtung Sie sich entscheiden, die Ergebnisse sprechen definitiv immer für sich.

SmartFlow-Heizplatte



Dank der SmartFlow-Technologie wird die Heizplatte auf die optimale, sichere Temperatur für alle Stoffe gebracht, während sie gleichzeitig nasse Flecken verhindert. Die Heizplatte glättet den Stoff, gibt gleichzeitig horizontal Dampf ab und sorgt so für noch bessere Ergebnisse*.

Konstanter Dampfausstoß



Eine elektrische Pumpe sorgt automatisch für gleichmäßigen Dampfstoß zum einfachen und schnellen Glätten.

Bürstenzubehör



Der Bürstenaufsatz öffnet die Fasern, damit der Dampf besser in den Stoff eindringen kann. Er ist besonders gut für dickere Kleidung wie Jacken und Mäntel geeignet und hilft dabei, Schmutz und Knötchen zu entfernen.

Problemlos auf allen bügelbaren Stoffen anwendbar



Das Dampfsystem ist für alle bügelbaren Stoffe und Kleidungsstücke geeignet. Die Heizplatte kann ohne Bedenken und Gefahr auf Verbrennung auf allen Kleidungsstücken angewendet werden – eine hervorragende Lösung für empfindliche Stoffe wie Seide.

Kein Bügelbrett erforderlich



Durch die Verwendung eines Dampfsystems an hängender Kleidung brauchen Sie kein Bügelbrett. So ist Glätten einfach und unkompliziert.

Ergonomisches Design



Das tragbare Dampfsystem ist dank des ergonomischen und kompakten Designs leicht und komfortabel in der Anwendung. Drücken Sie einfach auf den Auslöser, und entfernen Sie Falten schnell und mühelos.

Abnehmbarer Wassertank



Einfaches Auffüllen unter dem Wasserhahn mit abnehmbarem Wasserbehälter.

2,5 m Kabel



für größere Reichweite

mit exklusiver Aufbewahrungstasche



Verwenden Sie die mitgelieferte Aufbewahrungstasche zum Aufbewahren des tragbaren Dampfsystems nach Gebrauch oder zur Mitnahme auf Reisen.

Daten

Schnelles Glätten

Konstanter Dampfausstoß: Bis zu 24 g/Min.
Leistung: 1.300 W
Betriebsbereit: < 1 Min.
Spannung: 220 bis 240 V

Einfache Bedienung

Problemlos auf allen bügelbaren Stoffen anwendbar: Sogar auf empfindlichen Stoffen wie Seide
Fassungsvermögen des Wassertanks: 70 ml
Abnehmbarer Wassertank

Länge des Netzkabels: 2,5 m
Betriebsbereit: Lichtanzeige
Während des Bügelns jederzeit auffüllbar

Aufbewahrung

Aufbewahrungslösung: Aufbewahrungstasche

Mitgeliefertes Zubehör

Bürste
Handschuh für zusätzlichen Schutz

Größe und Gewicht

Verpackungsabmessungen (B x H x L):
38 x 12,8 x 15 cm

Garantie

2 Jahre weltweite Garantie

Umweltfreundliche Effizienz

Produktverpackung: Zu 100 % recycelbar
Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

