

PHILIPS

Handhållen steamer

Steam&Go

Konstant ångutsläpp på 24 g/min

Tar bort bakterier och lukt

Uppvärmad steamerplatta

Värmetålig förvaringsväska



GC362/80



Vårda och förläng livslängden på dina favoritplagg

Fräscha upp snabbt och enkelt

Med Philips Steam & Go steamer kan du fräscha upp din garderob och förlänga livslängden på dina klädesplagg. Steama allt från känsliga sidenplagg till kashmirtröjor, ullkappor och gardiner, utan att behöva släpa fram strykbrädan eller riskera brännmärken. Tack vare den uppvärmda steamerplattan kan du pressa steamern direkt mot plagget och lättare få bort skrynklor. Du kan även steama både horisontellt och vertikalt. Den kompakta designen, tillsammans med den värmeskyddande tygpåsen gör dessutom steamern perfekt för weekend- eller affärsresan. Bon Voyage!

Snabb steaming

- Vertikal och horisontell steaming för effektivare veckborttagning
- Uppvärmad steamerplatta ger bättre resultat*
- Konstant ångutsläpp på 24 g/min
- Värmeskyddande handske och tillbehörborste för tjockare material

Enkel och säker att använda

- Säker på ömtåliga material, som kashmir och siden
- Ingen strykbräda behövs
- Kompakt design för smidig användning och förvaring
- Löstagbar vattentank på 70 ml
- 2,5 m sladd för längre räckvidd och enklare användning
- Värmeskyddande tygpåse - perfekt för resan!

Fräschar upp kläderna utan tvätt eller kemtvätt

- Den heta ångan gör att 99,9 %* av bakterierna dör


Funktioner

Vertikal och horisontell steaming



Den här steamern kan användas både vertikalt som horisontellt, vilket gör att du lättare kan komma åt överallt och få till ett bättre resultat. Steamern är flexibel att använda och den kraftfulla ångan tar effektivt bort skrynlor och veck - till och med på svårstrukna områden som manschetter och kragar.

Uppvärmd steamerplatta



Tack vare den uppvärmda steamerplattan med SmartFlow-teknik kan du pressa steamern mot plagget och få till ett ännu bättre resultat. Den varma plattan håller en optimal temperatur, som gör den säker på alla material och förhindrar våta fläckar på plaggen.

Konstant ångutsläpp



Mängden ånga steamern producerar avgör hur kraftfull den är. Ju högre ångutsläpp, desto snabbare och bättre resultat. Denna steamer har konstant ångutsläpp på 24 g/min.

Värmeskyddande handske och tillbehörsborste




Med den värmeskyddande handsken kan vara säker på att aldrig bränna dig av den varma ångan när du steamar. Genom att använda tillbehörsborsten på tjockare plagg som jackor och kappor, kan ångan lättare tränga in genom fibrerna i tyget, vilket resulterar i ett jämnt och fint resultat. Tillbehörsborsten är även perfekt för att fräscha upp tjockare gardiner.

Säker på ömtåliga material



Steamern kan användas på alla tyger och är perfekt för svårstrukna och ömtåliga material som kashmir och siden. Den uppvärmda steamerplattan kan säkert tryckas mot kläderna, utan risk för brännmärken.

Ingen strykbräda behövs



Med en steamer slipper du allt krångel och besvär med att släpa fram strykbrädan. Istället steamar du snabbt och enkelt direkt på galgen.

Kompakt design



Tack vare den kompakta designen, är steamern bekväm att hålla i och enkel att använda. Steamern får enkelt plats i väskan och är perfekt att ta med på weekend- eller affärsresan.

Löstagbar vattentank på 70 ml



Med en större vattentank på 70 ml kan du steama en hel outfit innan du behöver fylla på med vatten. När vattnet är slut tar du enkelt loss vattentanken och fyller på den under kranen.

2,5 m lång sladd



Med en sladd på 2,5 meter kan du enkelt använda din steamer där det passar dig - i badrummet, sovrummet eller i din walk-in closet.

Specifikationer

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: Upp till 24 g/min

Effekt: 1300 W

Klar att använda: < 1 min

Spänning: 220-240 V

Lättanvänd

Säkert för alla strykbara material: Även ömtåliga tyger, som siden

Vattentanskapacitet: 70 ml

Löstagbar vattentank

Sladdlängd: 2,5 m

Klar att använda: Indikatorlampa

Fyll på när som helst under användning

Förvaring

Förvaringslösning: Förvaringsväska

Medföljande tillbehör

Borste

Handske som extra skydd

Storlek och vikt

Förpackningens mått (BxHxD): 38 x 12,8 x 15 cm

Garanti

2 års världsomfattande garanti

Grön effektivitet

Produktförpackning: 100 % återvinningsbar

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper



* Jämfört med Philips Steam&Go GC310 och GC320; utan uppvärmd SmartFlow-platta.

* Testad av externt organ avseende bakterietyperna Escherichia coli 8099, staphylococcus aureus atcc 6538, candida albicans atcc 10231 med 1 minuts ångtid.