



Tragbare Dampfbürste

- 1300 W, bis zu 24 g/Min.
- Horizontales und vertikales Dampfbügeln
- Abnehmbarer Wasserbehälter (70 ml)
- Hitzebeständige Aufbewahrungstasche

GC362/80

Kompakte Lösung für einfaches Glätten

Vertikal oder horizontal verwendbar für bessere Ergebnisse

Einfacheres Dampfglätten dank SmartFlow-Heizplatte. Verwenden Sie die Dampfbürste vertikal und horizontal für schwer zu bügelnde Stellen sowie zur Auffrischung jeglicher Kleidung – ganz ohne Brandflecken. Dank des leichten und kompakten Designs kann sie überall problemlos verwendet werden. Dampf an und los geht's!

Produktübersicht

Schnelles Glätten

- Vertikaler und horizontaler Dampfausstoß für mehr Komfort
- SmartFlow-Heizplatte für bessere Dampfergebnisse*
- Automatischer/gleichmäßiger Dampfausstoß für einfaches Glätten
- Bürstenzubehör für dickere Stoffe

Einfache und sichere Verwendung

- Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, ohne Brandflecken
- Kein Bügelbrett erforderlich
- Kompaktes Design – praktische Nutzung/Aufbewahrung, ideal für Reisen

- Abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Einfüllen
- 2,5-m-Kabel für hohe Reichweite
- Hitzebeständige Aufbewahrungstasche

Frischt Kleidungsstücke ohne Waschen oder Reinigen auf

- Gleichmäßiger Dampfausstoß: entfernt Gerüche, tötet 99,9 %* der Bakterien ab

PHILIPS


Besonderheiten

Vertikal- und Horizontaldampf



Nutzen Sie den vertikalen Dampfausstoß für schnelles Glätten und Auffrischen hängender Kleidung ohne Bügelbrett. Für perfekte Ergebnisse auf schwer zu bügelnden Stellen wie Manschetten oder Kragen eignet sich der horizontale Dampfausstoß. Egal, für welche Richtung Sie sich entscheiden, die Ergebnisse sprechen definitiv immer für sich.

SmartFlow-Heizplatte



Dank der SmartFlow-Technologie wird die Heizplatte auf die optimale, sichere Temperatur für alle Stoffe gebracht, während sie gleichzeitig nasse Flecken verhindert. Die Heizplatte glättet den Stoff, gibt gleichzeitig horizontal Dampf ab und sorgt so für noch bessere Ergebnisse*.

Konstanter Dampfausstoß



Eine elektrische Pumpe sorgt automatisch für gleichmäßigen Dampfstoß zum einfachen und schnellen Glätten.

Bürstenzubehör



Der Bürstenaufsatz öffnet die Fasern, damit der Dampf besser in den Stoff eindringen kann. Er ist besonders gut für dickere Kleidung wie Jacken und Mäntel geeignet und hilft dabei, Schmutz und Knötchen zu entfernen.

Problemlos auf allen bügelbaren Stoffen anwendbar



Das Dampfsystem ist für alle bügelbaren Stoffe und Kleidungsstücke geeignet. Die Heizplatte kann ohne Bedenken und Gefahr auf Verbrennung auf allen Kleidungsstücken angewendet werden – eine hervorragende Lösung für empfindliche Stoffe wie Seide.

Kein Bügelbrett erforderlich



Durch die Verwendung eines Dampfsystems an hängender Kleidung brauchen Sie kein Bügelbrett. So ist Glätten einfach und unkompliziert.

Ergonomisches Design



Das tragbare Dampfsystem ist dank des ergonomischen und kompakten Designs leicht und komfortabel in der Anwendung. Drücken Sie einfach auf den Auslöser, und entfernen Sie Falten schnell und mühelos.

Abnehmbarer Wassertank



Einfaches Auffüllen unter dem Wasserhahn mit abnehmbarem Wasserbehälter.

2,5 m Kabel



für größere Reichweite

mit exklusiver Aufbewahrungstasche



Verwenden Sie die mitgelieferte Aufbewahrungstasche zum Aufbewahren des tragbaren Dampfsystems nach Gebrauch oder zur Mitnahme auf Reisen.

99,9 % frei von Bakterien*



Der heiße Dampf tötet bis zu 99,9 % der Bakterien ab und frischt so Ihre Kleidung auf* – so müssen Sie weniger waschen und trocknen, sparen Zeit und Geld und Ihre Kleidung dankt es Ihnen.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Schnelles Glätten

Konstanter Dampf- ausstoß	Bis zu 24 g/Min.
Leistung	1.300 W
Betriebsbereit	< 1 Min.
Spannung	220 bis 240 V

Mitgeliefertes Zubehör

Bürste	Ja
Handschuh für zusätzlichen Schutz	Ja

Einfache Bedienung

Problemlos auf allen bügelbaren Stoffen anwendbar	Sogar auf empfindlichen Stoffen wie Seide
Fassungsvermögen des Wassertanks	70 ml
Abnehmbarer Wassertank	Ja
Länge des Netzkabels	2,5 m
Betriebsbereit Während des Bügelns	Lichtanzeige Ja
jederzeit auffüllbar	

Größe und Gewicht

Verpackungsabmes- sungen (B x H x L)	38 x 12,8 x 15 cm
-----------------------------------------	-------------------

Garantie

2 Jahre weltweite Garantie	Ja
-------------------------------	----

Umweltfreundliche Effizienz

Produktverpackung	Zu 100 % recycelbar
Bedienungsanleitung	100 % recyceltes Papier

Aufbewahrung

Aufbewahrungslösung	Aufbewahrungstasche
---------------------	---------------------

** Im Vergleich zu Philips Steam&Go GC310 und 320; ohne SmartFlow-Heizplatte.

** Von externem Institut auf folgende Bakterien bei 8 Minuten Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.

** Von externem Institut auf folgende Bakterien bei 8 Minuten Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.



Ausstellungsdatum
2019, August 21

Version: 7.0.1
EAN: 08710103832102

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com