



Vaporizador de prendas manual

- 1300 W, hasta 24g/min
- Vapor horizontal y vertical
- Depósito de agua extraíble de 70 ml
- Bolsa almacenamiento resistente calor

GC362/80

Solución compacta para un planchado fácil

Uso vertical u horizontal para obtener mejores resultados

Vaporizado más fácil con la placa con calor SmartFlow. Úsala vertical u horizontalmente en zonas difíciles de planchar y para refrescar la ropa. Sin quemaduras, garantizado. Su diseño ligero y compacto hace que sea fácil de usar en cualquier momento y lugar. Tan solo tienes que usar el vapor y listo.

Beneficios

Planchado rápido

- Vapor vertical y horizontal para mayor comodidad
- Placa con calor SmartFlow para obtener mejores resultados*
- Vapor continuo automático para un planchado fácil
- Cepillo para los tejidos más gruesos

Fácil de usar y seguro

- Seguro en todos los tejidos que se pueden planchar. Sin quemaduras, garantizado
- Sin necesidad de tabla de planchar
- Diseño compacto para un uso cómodo, almacenamiento y viajes

- Depósito de agua extraíble para un llenado más fácil
- Cable de 2,5 m para mayor alcance
- Bolsa de almacenamiento resistente al calor para un almacenamiento fácil

Unas prendas perfectas sin lavar ni limpiar en seco

- Su vapor continuo elimina los olores y acaba con el 99,9 %* de las bacterias

PHILIPS

Características

Vapor vertical y horizontal



Usa el vapor verticalmente para un planchado rápido y para refrescar prendas colgadas sin una tabla de planchar. Usa el vapor horizontalmente para obtener resultados perfectos en áreas difíciles de planchar como los puños y cuellos. En cualquier posición, el vapor potente continuo proporciona excelentes resultados.

Placa con calor SmartFlow



Gracias a la tecnología SmartFlow, la plancha de vapor se calienta a una temperatura óptima y segura para todos los tejidos. Además, evita las manchas de agua. La plancha de vapor caliente ayuda a presionar el tejido mientras sale el vapor horizontalmente y proporciona resultados aún mejores*.

Salida de vapor continuo



La bomba eléctrica proporciona automáticamente vapor continuo para eliminar las arrugas de forma fácil y rápida.

Cepillo



El complemento del cepillo abre las fibras del tejido y permite que el vapor penetre mejor. Es especialmente útil para las prendas más gruesas, como chaquetas y abrigos. También puede ayudar a eliminar la suciedad y las pelusas.

Seguro en todos los tejidos que se puedan planchar



El vaporizador se puede usar con seguridad en todos los tejidos y prendas que se puedan planchar. La placa de vapor se puede sujetar de forma segura contra la ropa sin riesgo de quemaduras. Es una solución fantástica para tejidos delicados, como la seda.

Sin necesidad de tabla de planchar



Al usar el vaporizador en prendas colgadas, se elimina la necesidad de disponer de un tabla de planchar, por lo que el planchado es una tarea fácil y sin complicaciones.

Diseño ergonómico



El vaporizador de prendas manual está diseñado ergonómicamente para ser ligero, compacto y cómodo de utilizar. Solo tienes que pulsar el activador y ver cómo las arrugas desaparecen.

Depósito de agua extraíble



El depósito de agua se extrae para llenarlo fácilmente en el grifo.

Cable de 2,5 m




para mayor alcance

Exclusiva bolsa de almacenamiento



Utiliza el la funda de almacenamiento proporcionada para guardar el vaporizador manual cuando no esté en uso o en los viajes

99,9 % sin bacterias*



El vapor caliente refresca tu ropa y elimina hasta el 99,9 % de las bacterias*. Los lavados y limpieza en seco menos frecuentes ahorran tiempo y dinero y ayudan a que tu ropa dure más tiempo.

Especificaciones

Ten en cuenta que esto es un folleto de preventas. El contenido de este folleto refleja según nuestro mejor conocimiento la fecha y el país mencionados anteriormente. El contenido de este folleto está sujeto a cambios sin previo aviso. Philips no acepta responsabilidad alguna por el contenido de este folleto.

Rápida eliminación de las arrugas

Salida de vapor continuo	Hasta 24 g/min.
Potencia	1300 W
Lista para usar	<1 min
Voltaje	220-240 V

Fácil de usar

Seguro en todos los tejidos que se puedan planchar	Incluso en tejidos delicados como la seda
Capacidad del depósito de agua	70 ml
Depósito de agua extraíble	Sí
Longitud del cable de alimentación	2,5 m
Lista para usar	Indicador luminoso
Llenado en cualquier momento durante el uso	Sí

Almacenamiento

Solución de almacenamiento	Bolsa
----------------------------	-------

Accesorios incluidos

Cepillo	Sí
Guante para mayor protección	Sí

Tamaño y peso

Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.)	38 x 12,8 x 15 cm
--	-------------------

Garantía

2 años de garantía mundial	Sí
----------------------------	----

Eficiencia energética ecológica

Embalaje del producto	100 % reciclable
Manual del usuario	Papel 100 % reciclado

Dimensiones del embalaje

Altura	15,00 cm
Anchura	38,00 cm
Profundidad	12,80 cm
Peso neto	0,95 kg
Peso bruto	1,17 kg
EAN	08710103836957
Número de productos incluidos	1
País de origen	CN
Código del Sistema Armonizado	851679

Caja exterior

Longitud	39,50 cm
Anchura	27,10 cm
Altura	32,00 cm
Peso bruto	5,10 kg
EAN	18710103836954
Número de embalajes del cliente	4

* En comparación con Philips Steam&Go GC310 y GC320; sin placa con calor SmartFlow.

* Probado por un cuerpo externo para bacterias de tipo Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 con un periodo de aplicación de vapor de 1 minuto.



Datos sujetos a cambios
2018, Junio 13

Version: 8.0.1
EAN: 08710103836957

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com