

PHILIPS

Stoomstrijkijzer

EnergyCare

Zachte handgreep



GC3631



100% stoomkracht, 20%* minder energieverbruik

Elke dag een groene dag

De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch 20%* op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.

Automatische energiebesparing

- Automatische energiebesparing

Comfortabel strijken

- Stoomstoot tot 120 g
- Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken

Veilig strijken

- Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Langere levensduur

- Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Eenvoudig kreuken uit katoen en linnen verwijderen

- Continue stoomproductie tot 40 g/min



asimpleswitch.com

Kenmerken

Drip Stop-systeem



Dankzij het Drip Stop-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

Automatische energiebesparing



Automatische energiebesparing De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.

Zachte handgreep

Dankzij de zachte handgreep van dit Philips-strijkijzer kunt u comfortabel strijken, zelfs tijdens langere strijkbeurten.

Dubbelactief antikalksysteem



Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.

Stoom tot 40 g/min



Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Stoomstoot tot 120 g



De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: SteamGlide
Continue stoomproductie: 40 g/min
Stoomstoot: 120 g
Verticaal stomen
Spray
Vermogen: 2400 W

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 300 ml
Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
Druppelstop
Zachte handgreep
Opbergvak voor snoer: Snoerclip
Netsnoerlengte: 3 m
Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer):
Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)

Duurzaamheid

Energiezuinig: 20% energiebesparing

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater
Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean

Technische specificaties

Gewicht van strijkijzer: 1,6 kg
Voltage: 220 - 240 volt

