

PHILIPS

Ruční napařovač

Steam&Go

1300 W, až 24 g/min

Horizontální a vertikální napařování

70ml odnímatelná nádržka na vodu

Tepluvzdorný úložný vak



GC363/30



Kompaktní řešení pro snadné odstranění záhybů Svislé i vodorovné použití zaručuje lepší výsledky

Díky vyhřívané destičce SmartFlow je napařování jednodušší. Umožňuje svislé i vodorovné použití v obtížně žehlitelných oblastech a osvěží oděv bez rizika spálení. Díky lehké a kompaktní konstrukci můžete napařovač jednoduše použít kdykoli a kdekoli. Stačí napařit a můžete vyrazit!

Rychlé odstranění záhybů

- Vertikální a horizontální napařování pro větší pohodlí
- Ohřívací destička SmartFlow pro lepší výsledky napařování*
- Automatický trvalý výstup páry pro snadné odstranění záhybů
- Kartáč jako příslušenství pro silnější tkaniny

Snadné a bezpečné použití

- Bezpečné pro všechny žehlitelné látky, garance nespálení
- Nemí třeba žehlicí prkno
- Kompaktní design pro pohodlné používání, skladování a cestování
- Vyjímatelná nádržka na vodu pro snazší doplňování
- 3m kabel pro delší dosah
- Vak odolný proti teplotě pro snadné ukládání

Osvěží oděvy bez praní nebo suchého čištění

- Trvalý výstup páry odstraňuje zápach a zabíjí 99,9 %* bakterií

Přednosti

Trvalý výstup páry



Elektrické čerpadlo automaticky zajišťuje nepřetržitou páru pro snadné a rychlé odstranění záhybů.

Kartáč jako příslušenství



Kartáč se dostane až do vláken tkaniny a umožní lepší pronikání páry. Obzvláště je vhodný pro oděvy ze silnějších tkanin, jako jsou saka a kabáty. Pomáhá též odstraňovat špínu a žmolky.

Bezpečná pro všechny tkaniny



Napařovač můžete bezpečně použít na všechny druhy žehlitelných látek a oděvů. Napařovací destičku lze bezpečně přitisknout k jakékoli tkanině bez rizika spálení, což je skvělým řešením pro jemné látky, jako je například hedvábí.

Není třeba žehlicí prkno



Díky používání napařovače na pověšené oblečení už nebudete potřebovat žehlicí prkno, takže odstranění záhybů bude jednoduché a bezproblémové.

Ergonomický design



Ruční napařovač na oděv je navržen ergonomicky, takže je lehký, kompaktní a snadno se používá. Stačí jen stisknout spoušť a nechat záhyby a sklady zmizet.

Vyjímatelná nádržka na vodu




Pro snadné naplnění pod tekoucí vodou lze nádržku na vodu oddělit.

Exkluzivní úložné pouzdro



Dodávané úložné pouzdro vám umožní ukládat ruční napařovač po použití nebo jej vzít s sebou na cesty.

Na 99,9 % bez bakterií*



Horká pára osvěží vaše oděvy a zničí až 99,9 % bakterií*. Méně časté praní a suché čištění šetří čas a peníze a zajišťuje delší životnost oděvů.

Ohřívací destička SmartFlow



Díky technologii SmartFlow se napařovací destička nahřívá na optimální teplotu bezpečnou pro tkaniny a zamezuje mokřým skvrnám. Napařovací destička napomáhá stlačení tkaniny při horizontálním napařování a poskytuje ještě lepší výsledky napařování.*

Specifikace

Rychlé odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: Až 24 g/min

Spotřeba: 1300 W

Připraveno k použití: <1 min

Napětí: 220–240 V

Snadné použití

Bezpečná pro všechny tkaniny: I jemné látky, jako je hedvábí

Kapacita nádržky na vodu: 70 ml

Vyjímatelná nádržka na vodu: Ano

Délka napájecího kabelu: 3 m

Připraveno k použití: Světelný indikátor

Doplnění kdykoliv během používání: Ano

Úložisko

Možnost uložení: Úložné pouzdro

Včetně příslušenství

Kartáč: Ano

Rukavice pro větší ochranu: Ano

Velikost a hmotnost

Rozměry balení (Š x V x H): 38 x 12,8 x 15 cm

Záruka

2letá celosvětová záruka: Ano

Energetická účinnost

Obal výrobku: 100% recyklovatelný

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

