



Ruční napařovač

- 1300 W, až 24 g/min
- Horizontální a vertikální napařování
- 70ml odnímatelná nádržka na vodu
- Tepluvzdorný úložný vak

GC363/30

Kompaktní řešení pro snadné odstranění záhybů

Svislé i vodorovné použití zaručuje lepší výsledky

Díky vyhřívané destičce SmartFlow je napařování jednodušší. Umožňuje svislé i vodorovné použití v obtížně žehlitelných oblastech a osvěží oděv bez rizika spálení. Díky lehké a kompaktní konstrukci můžete napařovač jednoduše použít kdykoli a kdekoli. Stačí napařit a můžete vyrazit!

Výhody

Rychlé odstranění záhybů

- Automatický trvalý výstup páry pro snadné odstranění záhybů
- Kartáč jako příslušenství pro silnější tkaniny
- Ohřívací destička SmartFlow pro lepší výsledky napařování*
- Vertikální a horizontální napařování pro větší pohodlí

Snadné a bezpečné použití

- Bezpečné pro všechny žehlitelné látky, garance nespálení
- Není třeba žehlicí prkno

- Kompaktní design pro pohodlné používání, skladování a cestování
- Vyjímatelná nádržka na vodu pro snazší doplňování
- Vak odolný proti teple pro snadné ukládání
- 3m kabel pro delší dosah

Osvěží oděvy bez praní nebo suchého čištění

- Trvalý výstup páry odstraňuje zápach a zabíjí 99,9 %* bakterií

PHILIPS

Vlastnosti

Trvalý výstup páry



Elektrické čerpadlo automaticky zajišťuje nepřetržitou páru pro snadné a rychlé odstranění záhybů.

Kartáč jako příslušenství



Kartáč se dostane až do vláken tkaniny a umožní lepší pronikání páry. Obzvláště je vhodný pro oděvy ze silnějších tkanin, jako jsou saka a kabáty. Pomáhá též odstraňovat špínu a žmolky.

Bezpečná pro všechny tkaniny



Napařovač můžete bezpečně použít na všechny druhy žehlitelných látek a oděvů. Napařovací destičku lze bezpečně přitisknout k jakékoli tkanině bez rizika spálení, což je skvělým řešením pro jemné látky, jako je například hedvábí.

Není třeba žehlicí prkno



Díky používání napařovače na pověšené oblečení už nebudete potřebovat žehlicí prkno, takže odstranění záhybů bude jednoduché a bezproblémové.

Ergonomický design



Ruční napařovač na oděv je navržen ergonomicky, takže je lehký, kompaktní a snadno se používá. Stačí jen stisknout spoušť a nechat záhyby a sklady zmizet.

Vyjímatelná nádržka na vodu




Pro snadné naplnění pod tekoucí vodou lze nádržku na vodu oddělit.

Exkluzivní úložné pouzdro



Dodávané úložné pouzdro vám umožní ukládat ruční napařovač po použití nebo jej vzít s sebou na cesty

Na 99,9 % bez bakterií*



Horká pára osvěží vaše oděvy a zničí až 99,9 % bakterií*. Méně časté praní a suché čištění šetří čas a peníze a zajišťuje delší životnost oděvů.

Ohřívací destička SmartFlow



Díky technologii SmartFlow se napařovací destička nahřívá na optimální teplotu bezpečnou pro tkaniny a zamezuje mokrým skvrnám. Napařovací destička napomáhá stlačení tkaniny při horizontálním napařování a poskytuje ještě lepší výsledky napařování.*

Vertikální a horizontální napařování



Napařujte vertikálně pro rychlé odstranění záhybů a osvěžení pověšených oděvů bez potřeby žehlicího prkna. Napařujte horizontálně pro perfektní výsledky v těžko žehlitelných místech, jako jsou manžety a límce. Napařování nepřetržitou párou přináší skvělé výsledky v jakékoli poloze.

Steam&Go

3m kabel



pro delší dosah

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Rychlé odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry	Až 24 g/min
Spotřeba	1300 W
Připraveno k použití	<1 min
Napětí	220–240 V

Včetně příslušenství

Kartáč	Ano
Rukavice pro větší ochranu	Ano

Snadné použití

Bezpečná pro všechny tkaniny	I jemné látky, jako je hedvábí
Kapacita nádržky na vodu	70 ml
Vyjímatelná nádržka na vodu	Ano
Délka napájecího kabelu	3 m
Připraveno k použití	Světelný indikátor
Doplnění kdykoliv během používání	Ano

Velikost a hmotnost

Rozměry balení (Š x V x H)	38 x 12,8 x 15 cm
----------------------------	-------------------

Záruka

2letá celosvětová záruka	Ano
--------------------------	-----

Energetická účinnost

Obal výrobku	100% recyklovatelný
Uživatelská příručka	100% recyklovaný papír

Úložisko

Možnost uložení	Úložné pouzdro
-----------------	----------------

* Ve srovnání se zařízeními Philips Steam&Go GC310 a GC320; bez ohřívací destičky SmartFlow.

* Otestováno externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 při minutové době napařování.



Změna údajů vyhrazena
2019, Srpen 23

Version: 5.0.1
EAN: 08710103902768

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com