

PHILIPS

Парна ютия

EnergyCare

Автоматично изключване

GC3660



100% мощна пара, 20%* по-малко енергия

По-зелени всеки ден

Новаторската функция в парната ютия на Philips се грижи да получите 100% мощна пара за пълно премахване на гънките. В същото време тя автоматично пести до 20%* енергия, тъй като спира разхищаването на парата.

Автоматично пестене на енергия

- Автоматично пестене на енергия

Удобно гладене

- Парен удар от 130 г/мин. за лесно премахване на упорити гънки
- Ергономична дръжка с меко покритие за удобство при продължително гладене

Глади безопасно

- Системата за спиране на прокапването пази дрехите ви от петна при гладенето
- Изключва уреда автоматично, когато е оставен без надзор

Достига трудните места

- Върхът с пароподаване ви позволява да пускате пара в трудни за достигане части

По-дълъг живот

- Система с двойно действие предпазва ютията ви от натрупване на котлен камък



Акценти

Връх с пароподаване

Уникалният връх с пароподаване съчетава специфичен заострен преден край на гладещата плоча със специални издължени процепи за парата на върха, за да се достига дори в най-малките и труднодостъпни зони и така да се постигат най-добри резултати от гладенето.

Система за спиране на прокапването



Системата за спиране на прокапването позволява гладене на фини дрехи при ниски температури, без да се тревожите за петна от водни капки.

Двойна система против котлен камък



Двойната система против котлен камък предотвратява натрупването на котлен камък чрез таблетки против котлен камък и лесна за употреба функция за премахване на накип.

Автоматично пестене на енергия



Автоматично пестене на енергия. Новаторската функция в парната ютия на Philips се грижи да получите 100% мощна пара за пълно премахване на гънките. В същото време тя автоматично пести енергия, тъй като спира разхищаването на парата.


Мек захват

Дръжката с меко покритие дава възможност за удобно гладене за по-дълго време.

Парен удар до 130 г/мин.

Парен удар от 130 г/мин. за лесно премахване на упорити гънки

Автом. изкл.



Автоматично изключване - изключва уреда, когато е оставен без надзор

Спецификации

Бързо и мощно премахване на гънките

Гладеща повърхност: SteamGlide

Постоянно подаване на пара: 40 г/мин

Парен удар: 130 г

Вертикално пароподаване

Пръскане

Връх с пароподаване

Мощност: 2400 W

Лесна употреба

Вместимост на резервоара за вода: 300 мл

Пълнене и изливане на вода: Много голям отвор за пълнене

Спиране на прокапването

Мек захват

Автом. изкл.

Отделение за съхранение на кабела: Щипка за кабела

Дължина на захранващия кабел: 3 м

Свобода на кабела (шарнир): 180 градуса свобода на кабела

Устойчивост

Автоматично пестене на енергия: 20% по-малко енергия

Предпазване от накип

Подходящ за чешмяна вода

Решение за премахване на накип: Двойно активно премахване на накип

Технически данни

Тегло на ютията: 1,6 кг

Напрежение: 220 - 240 V

