

PHILIPS

Fer vapeur


EasySpeed Advanced

2 400 W

Effet pressing 190 g

Génération continue de vapeur
35 g/min

Semelle en céramique



GC3672/20



Repassage sans fil pour une liberté totale

EasySpeed Advanced associe une vapeur puissante à la liberté du repassage sans fil. Accédez à la totalité de la table et repassez les zones difficiles en toute simplicité. Chauffe rapide, recharge en quelques secondes et système de verrouillage facilitant le rangement.

Un repassage rapide

- 2 400 W pour une augmentation rapide de la température en 30 secondes
- Effet pressing jusqu'à 190 g pour éliminer les faux plis tenaces
- Débit vapeur jusqu'à 35 g/min pour des performances puissantes et régulières
- La base intelligente recharge en quelques secondes. Indicateur lumineux.
- Orifice de remplissage d'eau extra-large pour remplir et vider rapidement

Un repassage facile

- Semelle en céramique durable pour une glisse optimale
- Système de verrouillage du fer et clip d'enroulement du cordon pour un rangement pratique
- Réservoir d'eau grande capacité de 300 ml pour un remplissage moins fréquent

Performances longue durée

- Système anticalcaire, pour une production de vapeur durable

Points forts

2 400 W pour une montée en température rapide



Permet une chauffe rapide de 30 secondes pour un démarrage rapide.

Effet pressing jusqu'à 190 g




Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Débit vapeur jusqu'à 35 g/min



Débit vapeur jusqu'à 35 g/min pour des performances puissantes et régulières

Base de recharge rapide



La base intelligente recharge le fer en quelques secondes. L'indicateur lumineux colorée indique lorsque le fer est prêt à l'emploi et vous alerte lorsqu'il doit être rechargé.

Orifice de remplissage d'eau extra-large



L'orifice de remplissage extra-large du réservoir d'eau vous permet de le remplir et de le vider rapidement.

Semelle en céramique



Notre semelle en céramique durable glisse parfaitement sur tous les vêtements repassables. Elle est anti-adhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.

Rangement facile



Fixez solidement le fer à sa base grâce au système de verrouillage. Le cordon d'alimentation s'enroule facilement autour de la base. Maintenez-le en place avec le clip, pour un rangement pratique.

Réservoir d'eau de 300 ml



Grâce au grand réservoir d'eau de 300 ml, les remplissages sont moins fréquents afin de repasser plus de vêtements en une séance.

Système anticalcaire intégré



Ce fer fonctionne avec l'eau du robinet. Sa fonction anticalcaire intégrée évite l'accumulation de tartre ou de calcaire, afin de maintenir des performances optimales.

Caractéristiques

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 35 g/min

Alimentation: 2 400 W

Effet pressing: 190 g g

Différents niveaux de vapeur

Défroissage vertical

Vaporisation d'eau

Temps de chauffe: 30 s

Facile à utiliser

Nom de la semelle: Céramique

Capacité du réservoir d'eau: 300 ml

Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m

Pointe vapeur de précision

Utilisable avec l'eau du robinet

Système stop-gouttes

Ouverture de remplissage extra-large

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Solution anticalcaire

Rangement

Range-cordon: Cordon à clip

Taille et poids

Poids du fer: 1,02 kg

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Efficacité éco-énergétique

Mode économie d'énergie

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

