

# PHILIPS

## Dampstrykejern


### EasySpeed Advanced

Lades på noen sekunder

35 g/min damputslipp, 190 g/mi dampstøt

Rask oppvarming på 30 sekunder

Vannbeholder på 300 ml



GC3672/20



## Ledningsløs stryking for maksimal bevegelsefrihet

Et strøket dagsantrekk behøver ikke bety at du må stå opp tidlig. Med Philips ledningsløse dampstrykejern EasySpeed Advanced kan du stryke raskt og effektivt, med maksimal bevegelsefrihet. Den nye teknologien gjør det enkelt å komme til vanskelige områder, uten å krangle med ledninger, eller bli stoppet av en for kort ledning. Den raske oppvarmingen og korte ladningstiden, sammen med den kraftfulle dampen, gjør det både enklere og morsommere å få et skrukkefritt resultat.

### Rask stryking

- 2 400 W for rask oppvarming på 30 sekunder
- 190 g/min damptrykk som fjerner vanskelige skrukker
- Konstant damputslipp på 35 g/min fjerner effektivt alle skrukker
- Smart lading på bare noen sekunder
- Ekstra stor åpning for påfyll av vann

### Enkel stryking

- Holdbar keramisk strykesåle som glir lett over plagget
- Bærelås og ledningskveiling med klemme, for enkel og ryddig oppbevaring
- Færre påfyllinger med en ekstra stor vannbeholder på 300 ml

### Langvarig ytelse

- Avkalkingsystem for langvarig dampkapasitet

# Høydepunkter

## 2 400 W for en rask oppvarming



Det kraftfulle strykejernet på 2400 watt varmes raskt opp på 30 sekunder og har en kraftig ytelse

## 190 g/min damptrykk




Dampen trenger dypere inn i tøyet og fjerner enkelt vanskelige skrukker. Plagget beholder dessuten den litt sprøe, nystørkede følelsen lenger når du stryker med damp.

## Damp på opptil 35 g/min



Damp på opptil 35 g/min for kraftig, stødig ytelse

## Hurtig ladebase



Den smarte basen lader strykejernet på bare noen sekunder. En lampe varsler når strykejernet er klar for bruk og når det må lades.

## Ekstra stor åpning for påfyll av vann



Med en ekstra stor åpning i vannbeholderen er det like raskt og enkelt å fylle den som å tømme den

## Keramisk strykesåle



Den holdbare, keramiske strykesålen glir lett over alle strykable plagg. Den har en klebefri overflate, er ripesikker og enkel å rengjøre

## Enkel oppbevaring



Du kan feste strykejernet til basen med vårt bærelåssystem, og enkelt flytte den rundt. Ledningen kan tvinnes rundt basen og festes med en klemme for praktisk oppbevaring.

## Vannbeholder på 300 ml



Den store vannbeholderen på 300 ml krever færre påfyllinger og dermed kan du stryke flere plagg om gangen

## Innebygd avkalkingsystem



Dette dampstrykejernet bruker vanlig springvann. Avkalkingsfunksjonen, som er en innebygd rengjøringsfunksjon, fjerner kalk og beholder topp ytelse.

# Spesifikasjoner

## Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: 35 g/min  
Drift: 2400 W  
Dampstøt: 190 g  
Ulike dampnivåer  
Vertikal damp  
Vannspray  
Oppvarmingstid: 30 sek

## Lett å bruke

Navn på strykesåle: Keramikk  
Kapasitet for vanntank: 300 ml  
Lengde på nettleiding: 1,8 m

Presisjonsdampspiss  
Egnet til vann fra springen  
Dryppstopp  
Ekstra stort påfyllingshull

## Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Løsning mot kalkavleiringer

## Lagring

Ledningsoppbevaring: Ledningsklemme

## Størrelse og vekt

Vekt på strykejern: 1,020 kg

## Garanti

To års verdensomspennende garanti

## Grønn effektivitet

Energisparingsmodus  
Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

