



- Lades på noen sekunder
- 35 g/min damputslipp, 190 g/mi dampstøt
- Rask oppvarming på 30 sekunder
- Vannbeholder på 300 ml

GC3672/20

Ledningsløs stryking for maksimal bevegelsefrihet

Et strøket dagsantrekk behøver ikke bety at du må stå opp tidlig. Med Philips ledningsløse dampstrykejern EasySpeed Advanced kan du stryke raskt og effektivt, med maksimal bevegelsefrihet. Den nye teknologien gjør det enkelt å komme til vanskelige områder, uten å krangle med ledninger, eller bli stoppet av en for kort ledning. Den raske oppvarmingen og korte ladningstiden, sammen med den kraftfulle dampen, gjør det både enklere og morsommere å få et skrukkefritt resultat.

Fordeler

Rask stryking

- 2 400 W for rask oppvarming på 30 sekunder
- 190 g/min damptrykk som fjerner vanskelige skrukker
- Konstant damputslipp på 35 g/min fjerner effektivt alle skrukker
- Smart lading på bare noen sekunder
- Ekstra stor åpning for påfyll av vann

Enkel stryking

- Holdbar keramisk strykesåle som glir lett over plagget

- Bærelås og ledningskveiling med klemme, for enkel og ryddig oppbevaring
- Færre påfyllinger med en ekstra stor vannbeholder på 300 ml

Langvarig ytelse

- Avkalkingsystem for langvarig dampkapasitet

PHILIPS

Funksjoner

2 400 W for en rask oppvarming



Det kraftfulle strykejernet på 2400 watt varmes raskt opp på 30 sekunder og har en kraftig ytelse

190 g/min damptrykk



Dampen trenger dypere inn i tøyet og fjerner enkelt vanskelige skrukker. Plagget beholder dessuten den litt sprøe, nystrøkne følelsen lenger når du stryker med damp.

Damp på opptil 35 g/min



Damp på opptil 35 g/min for kraftig, stødig ytelse

Hurtig ladebase



Den smarte basen lader strykejernet på bare noen sekunder. En lampe varsler når strykejernet er klar for bruk og når det må lades.

Ekstra stor åpning for påfyll av vann



Med en ekstra stor åpning i vannbeholderen er det like raskt og enkelt å fylle den som å tømme den

Keramisk strykesåle



Den holdbare, keramiske strykesålen glier lett over alle strykbare plagg. Den har en klebefri overflate, er ripesikker og enkel å rengjøre

Enkel oppbevaring



Du kan feste strykejernet til basen med vårt bærelåssystem, og enkelt flytte den rundt. Ledningen kan tvinnes rundt basen og festes med en klemme for praktisk oppbevaring.

Vannbeholder på 300 ml



Den store vannbeholderen på 300 ml krever færre påfyllinger og dermed kan du stryke flere plagg om gangen

Innebygd avkalkingsystem



Dette dampstrykejernet bruker vanlig springvann. Avkalkingsfunksjonen, som er en innebygd rengjøringsfunksjon, fjerner kalk og beholder topp ytelse.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp	35 g/min
Drift	2400 W

Dampstøt	190 g
Ulike dampnivåer	Ja
Vertikal damp	Ja

EasySpeed Advanced

Vannspray	Ja
Oppvarmingstid	30 sek

Lett å bruke

Navn på strykesåle	Keramikk
Kapasitet for vann-tank	300 ml
Lengde på nettleiding	1,8 m
Presisjonsdampspiss	Ja
Egnet til vann fra springen	Ja
Dryppstopp	Ja
Ekstra stort påfyllingshull	Ja

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring	Løsning mot kalkavleiringer
-------------------------	-----------------------------

Lagring

Ledningsoppbevaring	Ledningsklemme
---------------------	----------------

Størrelse og vekt

Vekt på strykejern	1,020 kg
--------------------	----------

Garanti

To års verdensomspennende garanti	Ja
-----------------------------------	----

Grønn effektivitet

Energisparingsmodus	Ja
Brukerhåndbok	100 % resirkulert papir

Mål, emballasje

Høyde	19,00 cm
Bredde	36,50 cm
Dybde	18,50 cm
Nettvekt	1,61 kg
Bruttovekt	2,06 kg
EAN	08710103859048
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert systemkode	851640

Ytre eske

Lengde	38,00 cm
Bredde	37,50 cm
Høyde	40,00 cm
Bruttovekt	8,81 kg
EAN	18710103859045
Antall emballasjer	4



data kan endres
2019, Juli 6

Version: 3.3.2
EAN: 08710103859048

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com