

# PHILIPS

## Ατμοσίδερο

EcoCare

2400W

Βολή ατμού 130 γρ.

ECO



GC3720/02



### 100% ισχύς ατμού, 25%\* λιγότερη ενέργεια. με Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας και 30% ανακυκλωμένο υλικό

Η πρωτοποριακή λειτουργία αυτού του ατμοσίδερου της Philips εξασφαλίζει 100% ισχύ ατμού για άψογη αφαίρεση των τσακίσεων. Παράλληλα, εξοικονομεί αυτόματα 25%\* ενέργεια, καθώς περιορίζει την περιττή κατανάλωση ατμού. Το 30% του πλαστικού και του αλουμινίου στο σίδερο είναι ανακυκλωμένο.

#### Άνετο σιδέρωμα

- Βολή ατμού 130 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

#### Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

- Η διπλή ενεργή προστασία εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

#### Ασφαλές σιδέρωμα

- Η διακοπή σταζίματος εξασφαλίζει ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

#### Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας

- Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας



asimpleswitch.com

## Χαρακτηριστικά

### Βολή ατμού έως 130 γρ.

Χρησιμοποιώντας τη βολή ατμού απελευθερώνετε ατμό έως και 130 γρ., για να αφαιρέετε ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις

### Διπλή ενεργή προστασία από τα άλατα



Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδηρου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή τους μέσω ταμπλετών κατά των αλάτων και μιας εύχρηστης λειτουργίας καθαρισμού αλάτων.

### Σύστημα διακοπής σταξίματος



Το σύστημα dhër-stop του ατμοσίδηρου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.

### Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας



Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας Το πρωτοποριακό αυτό χαρακτηριστικό του σίδερου ατμού της Philips εξασφαλίζει 100% ισχύ ατμού για άψογη αφαίρεση των τσακίσεων ενώ παράλληλα εξοικονομεί αυτόματα ενέργεια καθώς εξαλείφει την περιττή κατανάλωση ατμού.

## Προδιαγραφές

### Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων

Πλάκα: SteamGlide

Συνεχόμενη παροχή ατμού: 40 γρ./λεπτό

Βολή ατμού: 130 γ

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Ψεκασμός

Ρεύμα: 2400 W

### Εύκολη χρήση

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 300 ml

Γέμισμα και άδειασμα νερού: Πολύ μεγάλο στόμιο γεμίσματος

Λειτουργία διακοπής σταξίματος

Μαλακή λαβή

Σύστημα τύλιξης καλωδίου:

Κλιπ καλωδίου

Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο):

Περιστρεφόμενο καλώδιο 180 μοιρών

### Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση ενέργειας: 25% εξοικονόμηση ενέργειας

### Διαχείριση αλάτων

Χρήση και με νερό βρύσης

Λύση καθαρισμού αλάτων: Διπλό ενεργό σύστημα καθαρ. αλάτων

### Τεχνικές προδιαγραφές

Βάρος σίδερου: 1,6 κ.

Τάση: 220 - 240 V

Μήκος καλωδίου: 2,5 μ.



asimpleswitch.com

### Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips: ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου αξιοπιστία.